2-poorts USB VGA KVM-switch met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Productcode: SV231USBDDM

Met de SV231USBDDM 2-poorts USB VGA KVM switch kunt u 2 pc's met VGA en USB bedienen via één randapparatuurset met high-definition VGA-resoluties tot 1920x1440.

Dankzij de meegeleverde KVM-kabels kan de switch direct worden gebruikt. Met USB Dynamic Device Mapping (DDM) wordt de schakelvertraging aanzienlijk verminderd, terwijl Display Data Channel (DDC) de algemene compatibiliteit met uw aangesloten scherm en inputapparatuur verbetert.

Voor nog hogere KVM-prestaties integreert deze VGA KVM switch multi-core dedicated processing per kanaal en innovatieve USB DDM-technologie, waarmee u snel en bijna zonder vertraging tussen aangesloten computers kunt schakelen. DDM onderhoudt een constant communicatiekanaal tussen uw USB-randapparatuur en aangesloten systemen, waardoor deze de apparaten bij het omschakelen niet steeds opnieuw hoeven te herkennen.

Behalve sneller schakelen biedt de KVM switch All-time Display Data Channel (volledige DDC)-technologie om de juiste schermdetectie tussen aangesloten systemen te onderhouden, een eenvoudige one-touch snelkeuzetoets en een geïntegreerde 2-poorts USB hub waarmee u extra randapparatuur kunt delen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Bedien 2 computers via USB met één toetsenbord, muis en VGA-monitor

• Gebruik in callcenters, helpdesks, bij opleidingen en in thuiskantooromgevingen om meerdere systemen te bedienen

• Ideaal voor de financiële/banksector, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en industrieën die gebruik maken van CAD-/CAM-toepassingen

Eigenschappen

• USB DDM-technologie en dual-core design voor vertragingsvrij schakelen

• Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1440

• All-time volledige DDC-communicatie voor een goede schermdetectie

• Inclusief 1,8 m KVM-kabels (USB/VGA)

• Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub

• One-touch selecteerbare sneltoetsen en computerselectie via druktoets op het frontpaneel

• Geen software of drivers nodig

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties		
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
	IP-controle	Nee
	Hot-Key Selection	Ja
	Maximale analoge resoluties	1920x1440
	Maximum aantal gebruikers	1
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	MTBF	757.542 uur
Connector(en)		
	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
		2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Hostaansluitingen	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
		2 - USB B (4-polig)
	Andere aansluiting(en)	1 - RJ-45
		2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No additional software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	2 - PC-keuzeindicators
		4 - Sneltoetskeuzeindicators
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC

	Ingangsstroom	0.4A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2.0A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	10
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	6.5 in [16.5 cm]
	Breedte product	3.0 in [7.6 cm]
	Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
	Gewicht product	1.1 lb [0.5 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	13.8 in [35.0 cm]
	Package Width	10.0 in [25.4 cm]
	Package Height	2.8 in [7.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.7 lb [1.7 kg]
Wat wordt er		

meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	2 - 1,8 m VGA USB KVM-kabels
	1 - Upgradekabel voor firmware
	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
	1 - Handleiding

---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.