

Commutateur KVM 2 Ports VGA USB - Switch KVM - 1920 x 1440

N° de produit: SV231USBGB



L'ensemble de commutateurs KVM USB avec câbles, référence SV231SUBGB, 2 ports, permet un contrôle simple de deux ordinateurs Mac ou PC à partir d'un seul moniteur/écran et ensemble de périphériques USB (clavier et souris). Le commutateur KVM 2 ports inclut 2 câbles KVM USB et fournit une solution prête à l'emploi KVM, vous permettant d'épargner temps et argent. Un hub USB 3 ports intégré vous permet de partager des périphériques USB entre des ordinateurs connectés, comme si ces derniers étaient directement connectés. Un format compact et des connexions de port arrière vers des ordinateurs maîtres et esclaves minimisent l'encombrement de votre espace de travail. Le commutateur KVM indépendant du système d'exploitation offre une solution multiplateformes. Il prend en charge des applications de haute résolution, jusqu'à 1920x 440 et fournit une expérience de fonctionnement continu, dans un cadre de contrôles d'environnements multiples (Windows/Mac/Linux).

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Contrôle de système double pour des stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur au bureau

- Permet le contrôle centralisé de plusieurs serveurs de signalisation numérique haute résolution
- Solution idéale pour la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes
- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, tout en économisant l'espace bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et souris

Spécifications techniques

- Commandez 2 ordinateurs à partir d'un clavier/souris/moniteur USB
- Partagez 3 périphériques USB différents grâce au hub intégré
- Capacité de haute résolution 1920x1440
- Boutons-poussoirs sur le panneau avant pour faciliter la sélection d'ordinateur
- Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
- Prend en charge l'installation plug-and-play de la souris et du clavier
- Intervalle de temps de scan automatique sélectionnable
- Prend en charge les moniteurs VGA DDC2B
- Adaptateur d'alimentation universel avec types de pinces européens et britanniques inclus

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Hauteur U	1U
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non

Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Non
Longueur max. de câble	16.4 ft [5 m]
Résolutions analogiques max.	1920x1440
Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir
MTBF	111000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	3 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteurs hôte	2 - USB B (4 broches)
	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
-----------------------	---------------------------

Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.4A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
	N
Consommation électrique	10

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.9 in [12.4 cm]
Largeur du produit	2.8 in [7.0 cm]
Hauteur du produit	1.6 in [4.0 cm]
Profondeur du produit	2.8 in [70 mm]
Poids du produit	14.9 oz [421.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.2 in [18.3 cm]
Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Package Height	3.6 in [9.2 cm]
Poids brut	2.6 lb [1.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 2 ports
-----------------------	-----------------------------

2 - Câbles KVM 1,83 m (6 pieds)

1 - Adaptateur d'alimentation universel (EU et GB)

1 - Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis