

Kit switch KVM USB professionale a 2 porte con cavi

ID prodotto: SV231USBGB



Il kit switch KVM USB professionale a 2 porte SV231SUBGB consente di gestire in modo semplice 2 computer a partire da un unico set di periferiche USB (tastiera, mouse) e monitor/display. Lo switch KVM a 2 porte comprende 2 cavi USB per KVM, per una soluzione completa out-of-the-box che consente di risparmiare tempo e denaro. Un hub USB a 3 porte integrato permette di condividere periferiche USB tra computer, come se fossero connesse direttamente. Un fattore di forma compatto e le connessioni tramite porta sul lato posteriore riducono al minimo l'interruzione dello spazio di lavoro. Lo switch KVM, indipendente dal sistema operativo, supporta risoluzioni fino a 1920x1440 e offre un funzionamento costante anche in ambienti combinati (Windows/Mac/Linux). Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Doppio controllo di sistema per una singola workstation, per incrementare la produttività in ufficio
- Fornisce controllo centralizzato per la gestione di server di pubblicità digitale ad elevata risoluzione

- Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli
- Ideale per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per due monitor, tastiere e mouse

Caratteristiche

- Per il controllo di 2 computer da monitor, mouse e tastiera USB
- Per condividere 3 differenti periferiche USB tramite l'hub integrato
- Alta risoluzione a 1920x1440
- Facile selezione dei computer tramite i pulsanti posti sul pannello frontale
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Supporta mouse e tastiera con funzione plug-and-play
- Intervallo di scansione selezionabile automaticamente
- Supporta monitor VGA DDC2B
- Adattatore di alimentazione universale, compresi terminali di tipo europeo e anglosassone

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Altezza U	1U
Audio	No
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Lunghezza max cavo	16.4 ft [5 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1440
scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante
MTBF	111000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	3 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettori host	2 - USB B (4 pin) 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.4A
Tensione di uscita	5 DC

Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
	N
Consumo energetico	10

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.9 in [12.4 cm]
Larghezza prodotto	2.8 in [7.0 cm]
Altezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Profondità prodotto	2.8 in [70 mm]
Peso prodotto	14.9 oz [421.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.2 in [18.3 cm]
Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Package Height	3.6 in [9.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.6 lb [1.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM a 2 porte
	2 - Cavi KVM da 1,83 m
	1 - Adattatore di alimentazione universale (UK/EU)

1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.