

2-poort Professionele USB KVM-Switch met Bekabeling

Productcode: SV231USBGB



De SV231SUBGB 2-poort Professionele USB KVM-switch met Bekabeling biedt een eenvoudige bediening van 2 computers vanaf een enkele USB-toetsenbord/muis/monitor-combinatie. De 2-poort KVM-switch wordt geleverd met 2 USB KVM-kabels voor een complete kant-en-klare oplossing die u tijd en geld bespaart. Via de geïntegreerde 3-poort USB-hub kunt u USB-apparaten delen tussen computers alsof deze rechtstreeks zijn aangesloten. De compacte uitvoering met aansluitingen aan de achterzijde zorgt voor een opgeruimde werkruimte. De KVM-switch werkt op verschillende besturingssystemen, ondersteunt resoluties tot 1920x1440 en werkt soepel in gemengde omgevingen (Windows/Mac OS/Linux). Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend
- Centrale bediening van meerdere hoge-resolutie narrowcasting-servers
- Ideaal voor de computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Perfect voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

Eigenschappen

- Bedien 2 computers via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm
- Deel 3 verschillende USB-apparaten via de geïntegreerde hub
- Hoge resolutie van 1920x1440
- Eenvoudige computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel
- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- Ondersteunt plug-and-play voor toetsenbord en muis
- Instelbare tijdsintervallen voor automatisch scannen
- Ondersteunt DDC2B VGA-monitoren
- Inclusief universele voedingsadapter (EU/UK)

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
U-hoogte	1U
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Nee



IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Nee
Maximale kabellengte	16.4 ft [5 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1440
Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdrukning
MTBF	111000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	USB B (4-polig)
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.4A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief



Stekkertype	N
	N
Vermogensopname	10

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.9 in [12.4 cm]
Breedte product	2.8 in [70.0 mm]
Hoogte product	1.6 in [40.0 mm]
Diepte product	2.8 in [70 mm]
Gewicht product	14.9 oz [421.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.2 in [18.3 cm]
Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Package Height	3.6 in [92.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.6 lb [1.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2-poort KVM-switch
	1,80m KVM-kabels
	Universele voedingsadapter (EU/UK)
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.