

Professionellt USB KVM-switch-paket med 2 portar och kablar

Produkt ID: SV231USBGB



Professionell SV231SUBGB USB KVM-switch sats med kablar och 2 portar ger enkel kontroll över 2 datorer från en enda bildskärm och USB-enhets-sats (tangentbord, mus).

KVM med 2 portar inkluderar 2 USB KVM-kablar för komplett och innovativ lösning för att spara tid och pengar. En integrerad USB hubb med 3 portar gör det möjligt att dela USB-kringutrustning mellan datorer som om de vore direkt anslutna. En kompakt formfaktor och anslutningar via bakporten minskar störningar på din arbetsplats.

Den här OS-oberoende KVM stödjer upplösningar upp till 1920x1440 och ger en smidig driftupplevelse som fungerar bra bland olika operativsystem (Windows/Mac/Linux).

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Dubbel systemkontroll för enkla arbetsstationer vilket ökar användarens produktivitet på kontoret
- Ger centraliserad kontroll för flera Digital Signage-serverkontroller i högupplösning
- Bra för att tillverka datorstyrning vilket förenklar tillgång till flera system
- Perfekt för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar på skrivbordsutrymme för två skärmar, tangentbord och möss

Funktioner

- Kontrollera 2 datorer från ett USB-tangentbord/en mus/en skärm
- Dela 3 olika USB-enheter genom att använda den integrerade hubben
- 1920 x 1440 hög upplösning
- Tryckknappar på frampanelen för enklare datorurval
- Oberoende av OS - ingen mjukvara eller drivrutiner krävs
- Stödjer plug-and-play för tangentbord och mus
- Valbar tidsintervall för Auto Scan
- Stödjer DDC2B VGA-skärmar
- Strömadapter som passar överallt. Den har gaffelspets-typer som finns i EU och Storbritanniens inkluderade

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
U-höjd	1U
Audio	Nej
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
--	-----



DVI-stöd	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Nej
Maximal kabellängd	16.4 ft [5 m]
Maximal analog upplösning	1920x1440
Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp
Medeltid mellan fel (MTBF)	111000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	VGA (15-stifts, High Density D-Sub) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Värdkontakter	VGA (15-stifts, High Density D-Sub) USB B (4-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.4A
Utspänning	5 DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N

N

Strömförbrukning 10

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktbredd	4.9 in [12.4 cm]
Produkt höjd	1.6 in [40 mm]
Produkt djup	2.8 in [70 mm]
Produktvikt	14.8 oz [420 g]

Förpackning

Package Length	3.9 in [99 mm]
Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Package Height	8.3 in [21.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.3 lb [1.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 portars KVM-switch
	1.83m KVM-kablar
	Universell strömadapter (EU/UK)
	Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

