

Adattatore Console KVM a 2 porte - Portatile verso Server

ID prodotto: SV231USBLC



Questo adattatore per crash cart USB a 2 porte offre il controllo KVM dei server, direttamente dal laptop. Rappresenta una soluzione comoda per la diagnostica di routine, la manutenzione e gli aggiornamenti per applicazioni server su piccola scala, offrendo il pieno accesso della console a server situati in spazi piccoli, o server rack congestionati. È perfetto anche per gli ambienti in cui una console a installazione fissa non è possibile, ad esempio in un armadio per server o un server rack a parete.

L'adattatore per crash cart USB offre un modo comodo ed economico per l'accesso e il controllo dei server. A una frazione del costo di una console LCD con montaggio a rack, l'installazione di questo adattatore di facile utilizzo significa non dover più spostare il crash cart di una sala server tradizionale.

Al posto della spesa di una console per rack o della scomodità di un crash cart a dimensioni complete, è possibile rendere il laptop multifunzionale e risparmiare sul budget dell'IT utilizzando le apparecchiature già disponibili.

Utilizzando il software incluso, l'adattatore può fare cose che i KVM normali non sono in grado di fare. Il software fornisce un'interfaccia solida e flessibile, che permette di visualizzare i server sullo schermo del laptop intero, senza barre di scorrimento, e di ridurre la finestra di visualizzazione per poter lavorare sul laptop e sui server contemporaneamente, massimizzando la produttività.

Il software supporta inoltre il trasferimento dei file fra il laptop e i server, risultando perfetto per gli aggiornamenti e le patch del software dal lato server. Il software dell'adattatore offre inoltre supporto per l'acquisizione video, consentendo di registrare l'attività sui server sotto forma di video, utilizzabile successivamente per finalità di verifica o formazione.

Il crash cart USB è facile da installare, con le staffe di montaggio incluse e i cavi USB e VGA 2-in-1. Anche l'installazione del software incluso sul laptop è semplice, mediante la chiavetta USB precaricata.

SV231USBLC è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di accedere ai server attraverso il laptop, evitando la spesa di una console montata a rack
- Permette il pieno accesso dalla console a server situati in spazi piccoli, o server rack congestionati, in cui una console a installazione fissa non è possibile, ad es. in un armadio per server o un server rack a parete
- Permette di creare video istruttivi o tenere la registrazione delle attività server, mediante l'acquisizione delle schermate tratte dai server

Caratteristiche

- Consente un risparmio di costi, con un design innovativo che utilizza il laptop come console KVM a 2 porte
- Comodo accesso server a 2 porte, con design e software intuitivi
- Software intuitivo incluso per il trasferimento di file dal laptop al server e l'acquisizione di schermate
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- Hardware di montaggio incluso

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	No
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Controllo IP	No
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 @ 60Hz
Numero massimo di utenti	1

Connettore/i

Interfacce console	USB mini-B (5 pin)
Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) USB B (4 pin)
Altre Interfacce	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS da 10.6 a 10.15, 11.0 Linux da 2.6.x a 4.11 (solo versioni LTS)
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
------	--

Indicatori

Indicatori LED	LED attività porta 1
	LED attività porta 2
	LED attività console e collegamento
	LED attività tastiera/mouse e collegamento
	Collegamento video (VGA) host/server

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.75 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	3 A
Tipo presa	N
Consumo energetico	15

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza cavo	16.4 in [41.6 cm]
Lunghezza prodotto	7.7 in [19.5 cm]
Larghezza prodotto	3.9 in [100 mm]
Altezza prodotto	1.0 in [25 mm]
Profondità prodotto	10.2 in [26 cm]
Peso prodotto	12.9 oz [365 g]

Informazioni confezione

Package Length	14.4 in [36.5 cm]
----------------	-------------------



Package Width	11.3 in [28.8 cm]
Package Height	2.8 in [70 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 lb [1.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	adattatore-console-laptop-KVM-2-porte
	Staffe di montaggio
	Cavi USB e VGA 2-in-1 - 1,8 m
	Cavo USB A a mini B
	Chiave software USB
	Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
	Guida rapida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

