

2 port KVM Console Crash Card Adapter - laptop naar server

Productcode: SV231USBLC



Deze 2-poorts USB crash cart adapter biedt u KVM-controle van uw servers, direct vanaf uw laptop. Deze USB crash cart biedt een comfortabele oplossing voor routinematige diagnoses, onderhoud en updates voor kleinschalige serverapplicaties, waarmee u volledige consoletoegang krijgt tot servers in kleine ruimtes of overvolle server racks. De crash cart adapter is ook perfect voor omgevingen waar een vast geïnstalleerde console server niet mogelijk is, zoals in een serverkast of aan de wand gemonteerd server rack.

De USB crash cart adapter is een voordelige en comfortabele manier voor toegang tot en bediening van uw servers. Met een fractie van de kosten van een in een rack gemonteerde LCD-console, betekent de installatie van de gebruiksvriendelijke adapter dat u geen traditionele crash carts voor serverruimtes meer hoeft te gebruiken.


In plaats van de kosten van een speciale rack console, of het gesleep met een volledige crash cart, kunt u uw laptop voor meerdere toepassingen gebruiken en uw IT-kosten besparen door reeds aanwezige apparatuur te gebruiken.

Met de meegeleverde software kan de adapter dingen doen die normale KVM's niet kunnen. De software dient als een robuuste en flexibele interface, waarmee u uw servers op uw volledige laptopscherm kunt bekijken, zonder schuifbalken te hoeven gebruiken, en uw kijkvenster te verkleinen, zodat u tegelijkertijd op uw laptop en servers kunt werken voor maximale productiviteit.

De software ondersteunt ook de overdracht van bestanden tussen uw laptop en de servers, wat perfect is voor updates en patches van serversoftware. Bovendien ondersteunt de adaptersoftware video-opnames, zodat u uw werkzaamheden aan de servers als video kunt opnemen, die u dan later kunt gebruiken voor controle- of instructiedoeleinden.

De USB crash cart kan eenvoudig worden geïnstalleerd, met behulp van de meegeleverde montagesteunen en 2-in-1 USB- en VGA-kabels. De meegeleverde software kan ook eenvoudig op uw laptop worden geïnstalleerd, met de meegeleverde voorgeladen USB-sleutel.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Krijg toegang tot uw servers via uw laptop, en bespaar zo de kosten van een in een rack gemonteerde console
- Krijg volledige consoletoegang tot servers in kleine ruimtes, of overvolle server racks, waar een vast geïnstalleerde console niet mogelijk is, zoals in een serverkast of aan een wand gemonteerd server rack
- Maak instructievideo's of beheer uw serverwerkzaamheden door schermopnames van uw servers te maken

Eigenschappen

- Bespaar kosten met een innovatief design waarbij uw laptop wordt gebruikt als een 2-poorts KVM console
- Probleemloze 2-poorts servertoegang met intuïtief design en software
- Inclusief intuïtieve software voor bestandsoverdracht van laptop naar server en schermopnames
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Inclusief montagematerialen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee

	KVM-poorten	2
	Ondersteunde platforms	USB
	PC-videotype	VGA
	Multi-monitor	1
	Rack-monteerbaar	Ja
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
Prestaties		
	IP-controle	Nee
	Maximale analoge resoluties	1920x1200 @ 60Hz
	Maximum aantal gebruikers	1
Connector(en)		
	Console-aansluiting(en)	1 - USB Mini-B (5-polig)
	Hostaansluitingen	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 2 - USB B (4-polig)
	Andere aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.6.x tot 4.11 (Alleen LTS-versies)
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S

English configuration

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - poort 1 activiteit-LED
	1 - poort 2 activiteit-LED
	1 - console-activiteit- en link-LED
	1 - toetsenbord/muis-activiteit- en link-LED
	1 - Host/server-videoverbinding (VGA)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.75 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	3 A
Stekkertype	N
Vermogensopname	15

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Kabellengte	16.4 in [416 mm]
Lengte product	7.7 in [19.5 cm]

Breedte product	3.9 in [10.0 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Diepte product	10.2 in [260 mm]
Gewicht product	12.9 oz [365.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	14.4 in [36.5 cm]
Package Width	11.3 in [28.8 cm]
Package Height	2.8 in [7.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.2 lb [1.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poorts laptop naar KVM console adapter 2 - Montagebeugels 2 - 2-in-1 USB- en VGA-kabels - 1,8 m 1 - USB A naar Mini-B kabel 1 - USB-software sleutel 1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU) 1 - Verkorte handleiding
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.