

KVM-konsoladapter med 2 portar - bärbar dator till server

Produkt ID: SV231USBLC



Denna USB-akutvagnsadapter med 2 portar ger dig KVM-kontroll över dina servrar, direkt från din bärbara dator. Det är en praktisk lösning för rutindiagnostik, underhåll och uppdateringar för småskaliga serverapplikationer så att du får full konsoltillgång till servrar i små utrymmen eller överbelastade serverhyllor. Den är dessutom perfekt för miljöer där en fixerad installation av en konsolserver inte är möjlig, till exempel i en servergarderob eller väggmonterad serverhylla.

USB-akutvagnsadaptern är ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att få åtkomst till och kontrollera dina servrar. Att installera denna lättanvända adapter innebär att du slipper köra runt en konventionell akutvagn för serverrum, till endast en bråkdel av kostnaden av en hyllmonterad LCD-konsol.


Istället för kostnaden av en dedicerad hyllkonsol, eller bekymret med en akutvagn i full storlek kan du ge flera användningsområden till din bärbara dator och spara din IT-budget genom att använda utrustningen som du redan har.

Med hjälp av den medföljande mjukvaran kan adaptern göra saker som vanliga KVM-enheter inte kan. Mjukvaran har ett robust och flexibelt gränssnitt som visar dig dina servrar på en hel skärm på en bärbar dator, utan skrollningslistor, och låter dig minska visningsfönstret så att du kan arbeta på din bärbara dator och dina servrar samtidigt och maximera din produktivitet.

Mjukvaran stöder dessutom filöverföringar mellan din bärbara dator och dina servrar vilket är perfekt för uppdateringar och patcher av servermjukvaran. Adapterns mjukvara stöder dessutom videoinspelning så att du kan spela in din aktivitet på servrarna som video som du senare kan använda i verifikations- eller instruktionssyften.

USB-akutvagnen är enkel att installera med hjälp av de medföljande monteringsfästena och 2-i-1 USB- och VGA-kablarna. Att installera den medföljande mjukvaran på din bärbara dator är också enkelt med hjälp av den förladdade USB-nyckeln.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Få åtkomst till dina servrar med hjälp av din bärbara dator för att slippa kostnaden av en hyllmonterad konsol
- Få full konsolåtkomst till servrar i små utrymmen eller överbelastade serverhyllor där en fixerad konsol inte är möjlig, som till exempel i en servergarderob eller i en väggmonterad serverhylla
- Skapa instruktionsvideor eller för register över dina serveraktiviteter med hjälp av skärmdumpar som du tagit från dina servrar

Funktioner

- Spara kostnader med en innovativ design som använder dina bärbara dator som en KVM-konsol med 2 portar
- Problemfri serveråtkomst med 2 portar samt intuitiv design och mjukvara
- Intuitiv mjukvara medföljer för filöverföringar bärbar dator till server och för att ta skärmdumpar
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
- Monteringsutrustning medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Nej
KVM-portar	2

	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	VGA
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Ja
	Kedjekoppling	Nej
Prestanda	IP-kontroll	Nej
	Maximal analog upplösning	1920x1200 @ 60Hz
	Maximalt antal användare	1
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	1 - USB Mini-B (5-stifts)
	Värdkontakter	2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 2 - USB B (4-stifts)
	Övriga gränssnitt	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.6.x to 4.11 (LTS Versions only)
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - LED för aktivitet på port 1

1 - LED för aktivitet på port 2

1 - LED för konsolaktivitet och länk

1 - LED för tangentbord-/musaktivitet och länk

1 - Vård/server videolänk (VGA)

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.75 A
Utspanning	5 DC
Utström	3 A
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	15

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Kabellängd	16.4 in [416 mm]
Produktlängd	7.7 in [19.5 cm]
Produktbredd	3.9 in [10.0 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktdjup	10.2 in [260 mm]

	Produktvikt	12.9 oz [365.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	14.4 in [36.5 cm]
	Package Width	11.3 in [28.8 cm]
	Paketets höjd	2.8 in [7.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.2 lb [1.5 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - bärbar dator till KVM-konsoladapter med 2 portar 2 - Monteringsfästen 2 - 2-i-1 USB- och VGA-kablar - 1,8 m 1 - USB A till Mini B-kabel 1 - USB programnyckel 1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU) 1 - Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.