

Commutateur KVM 4 Ports VGA PS/2 avec Câbles - Switch KVM - 1920 x 1440

N° de produit: SV411K



Le kit commutateur KVM PS/2 noir 4 ports SV411K, avec câbles vous permet de commander quatre ordinateurs à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA ; il permet également le fonctionnement à touche directe et à bouton poussoir du panneau supérieur pour basculer entre les écrans connectés. Conçu pour une intégration parfaite dans tous les environnements, le commutateur KVM offre une conception compacte (environ la taille d'un jeu de cartes) ; il est alimenté par les ordinateurs auxquels il est connecté, supprimant ainsi la nécessité d'une alimentation externe. Permettant un contrôle fiable et pratique de plusieurs ordinateurs depuis une seule station périphérique, le commutateur KVM prend en charge des résolutions vidéo d'au plus 2048 x 1536 et inclut des câbles 3-en-1 (PS/2 et vidéo), offrant ainsi une solution KVM complète et prête à l'emploi. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet de contrôler 4 ordinateurs dotés de port USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA.
- Idéal pour les applications de centre d'appel, de bureaux d'assistance, les environnements d'enseignement, les jeux à domicile, l'édition vidéo et les passionnés d'ordinateur.
- Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet d'économiser de l'espace sur le bureau nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers et souris.
- Contrôle de plusieurs systèmes informatiques depuis sur des stations de travail à utilisateur unique,

augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur au bureau.

Spécifications techniques

- Les câbles uniques 3-en-1 inclus évitent les déconnexions intempestives des connecteurs de clavier et de souris.
- Tous les câbles sont connectés à l'arrière, garantissant ainsi une meilleure sécurité et une meilleure organisation du câblage.
- Prend en charge l'émulation de clavier et souris PS/2 permettant une réinitialisation du PC sans erreur.
- Prend en charge M/S IntelliMouse(Pro), Explorer, les souris optiques.
- Le clavier et la souris permettent un branchement à chaud sans avoir à éteindre le KVM ou le PC.
- Intervalle de balayage automatique : 3, 8, 15, 30 secondes.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	PS/2
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Non



Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Longueur max. de câble	2 x 1,2 m et 2 x 1,8 m inclus
Résolutions analogiques max.	1920 x 1440
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	144000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	VGA (15 broches , D-Sub haute densité) PS/2 (6 broches , Mini-DIN)
Connecteurs hôte	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Non inclus (non requis pour les applications standard)
----------------------------------	--

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	7.3 in [18.5 cm]
Largeur du produit	3.4 in [86 mm]
Hauteur du produit	0.9 in [22 mm]
Poids du produit	11.6 oz [328 g]



Informations
d'emballage

Package Length	9.3 in [23.7 cm]
Package Width	7.2 in [18.4 cm]
Package Height	3.7 in [94 mm]
Poids brut	2.8 lb [1.3 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur KVM compact 4 ports
	Câbles KVM
	Manuel d'instruction
	Jeu de pieds en caoutchouc

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

