

Kit switch KVM PS/2 4 porte colore nero con cavi

ID prodotto: SV411K



Il kit switch KVM PS/2 4 porte nero con cavi SV411K permette di controllare quattro computer tramite una tastiera, un mouse e un monitor VGA soltanto e offre la possibilità di passare tra i computer connessi sia con scelte rapide che con un pulsante posto nel pannello superiore. Progettato per integrarsi in modo continuativo in qualsiasi ambiente, lo switch KVM si presenta con un design dalle piccole dimensioni (grande circa come un mazzo di carte) ed è alimentato tramite i computer connessi, in modo da non richiedere alimentazione esterna. Offrendo una gestione affidabile e conveniente di più computer da una singola postazione con periferiche, lo switch KVM supporta risoluzioni video fino a 2048x1536 e comprende cavi 3 in 1 (PS/2 e video) per una soluzione KVM completa e pronta all'uso. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di controllare fino a 4 computer dotati di porta USB da un'unica postazione con tastiera, mouse e monitor VGA
- Ideale per i call center, gli help desk, ambienti educativi, editing video e gli amanti del PC
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
- Controllo di sistema multiplo per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la produttività in ufficio

Caratteristiche

- Gli esclusivi cavi 3 in 1 permettono di evitare che i connettori di tastiera e mouse si allentino
- Supporta l'emulazione di mouse e tastiera PS/2 per un avvio del PC senza errori
- Tutti i cavi sono connessi nel lato posteriore per maggiore sicurezza e ordine
- Inserimento tastiera e mouse con funzione hot-plug, per non dover spegnere il kit KVM o il PC
- Supporta MS IntelliMouse(Pro), Explorer, mouse ottico
- Intervallo di scansione automatica: 3, 8, 15, 30 secondi

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	No
Porte KVM	4
Interfaccia PC	PS/2
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Lunghezza max cavo	2 x 1,2 m e 2 x 1,8 m incluso



Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1440
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	144000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) PS/2 (6 pin, Mini-DIN)
Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
-------------------------------------	--

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	7.3 in [18.5 cm]
Larghezza prodotto	3.4 in [86 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [22 mm]
Peso prodotto	11.6 oz [328 g]

Informazioni confezione

Package Length	9.3 in [23.7 cm]
Package Width	7.2 in [18.4 cm]
Package Height	3.7 in [94 mm]



Peso spedizione
(confezione) 2.8 lb [1.3 kg]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Switch KVM compatto 4 porte

Cavi KVM

Confezione di piedini in gomma

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

