

Svart PS/2 KVM-switch-paket med 4 portar och kablar

Produkt ID: SV411K



Den svarta SV411K PS/2 KVM-switch-satsen med 4 portar gör det möjligt att kontrollera fyra datorer genom att använda ett tangentbord, en mus och en VGA-skärm och har både genvägar och drift via tryckknappar på frampanelen för att enkelt kunna byta mellan anslutna datorer.

KVM-switchen är framtagen för att integreras utan problem i alla typer av miljöer. Den har en liten design (ungefär lika stor som en kortlek) och den drar ström från anslutna datorer vilket gör att den inte behöver en extern strömkälla.

Den levererar pålitlig och praktisk kontroll över flera datorer från en enda arbetsstation. KVM-switchen stödjer videoupplösningar upp till 2048 x 1536 och inkluderar en 3-i-1 (PS/2 och video) kablar för att ge en komplett och innovativ lösning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Kontrollera 4 datorer med USB med ett enda tangentbord, en mus och en VGA-skärm
- Perfekt för teletjänstcentraler, kundtjänst, utbildningsmiljöer, videoredigering och för PC-entusiaster
- Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar det skrivbordsutrymme som behövs för flera skärmar, tangentbord och möss
- Multipla systemkontroller för enkla arbetsstationer för användare vilket ökar användarnas

produktivitet på kontoret

## Funktioner

- De medföljande och unika 3-i-1-kablar förhindrar att tangentbordets och musens kontakter lossnar
- Stödjer PS/2 tangentbord och musemulation för att kunna starta PC:n utan problem
- Alla kablar ansluts till baksidan för en mer säker och prydlig anslutning
- Tangentbordet och musen kan bytas ut under drift utan att behöva stänga av KVM eller PC-datorn
- Stödjer M/S IntelliMouse(Pro), Explorer, optiska möss
- AutoScan-intervaller: 3, 8, 15, 30 sekunder

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Nej
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	PS/2
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

---

### Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
DVI-stöd	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja



Maximal kabellängd	2 x 1,2 m och 2 x 1,8 m inkluderat
Maximal analog upplösning	1920 x 1440
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	144000 hours

---

#### Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Värdkontakter	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	-------------------------------------------------

---

#### Ström

Power Source	Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
--------------	------------------------------------------------

---

#### Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	7.3 in [18.5 cm]
Produktbredd	3.4 in [86 mm]
Produkthöjd	0.9 in [22 mm]
Produktvikt	11.6 oz [328 g]

---

#### Förpackning

Package Length	9.3 in [23.7 cm]
Package Width	7.2 in [18.4 cm]



Package Height 3.7 in [94 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.8 lb [1.3 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Kompakt KVM-switch med 4 portar
	KVM-kablar
	En sats gummifötter
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

