

Juego de Comutador Switch KVM 4 Puertos Vídeo VGA USB 2.0 con Cables y Audio

ID del Producto: SV411KUSB



El Kit de Comutador KVM USB de 4 puertos con Audio y Cables, SV411KUSB permite al usuario controlar hasta cuatro ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA y ofrece una operación mediante teclas de acceso rápido (hotkeys) y botones pulsadores en el panel superior facilitando la conmutación entre los ordenadores conectados.

Diseñado para integrarse perfectamente en cualquier entorno, el conmutador KVM USB ofrece un diseño compacto (aproximadamente del tamaño de un mazo de naipes) y obtiene su alimentación a través de los ordenadores conectados, por lo cual no requiere una fuente de alimentación externa.

Es una solución eficaz para prácticamente cualquier aplicación, pues soporta resoluciones de vídeo de hasta 4096 x 1536 y conmutación de audio. El conmutador KVM USB incluye cuatro cables VGA y USB 4 en 1, proporcionando todos los elementos necesarios para una rápida instalación a fin de proveer una solución KVM lista para conectar y empezar a usar.

Ideado para brindar un control fiable y conveniente de múltiples ordenadores desde una única estación periférica.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite controlar 4 ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA
- Ideal para centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos, y para fanáticos de videojuegos hogareños, edición de videos y PC
- Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocupan varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad laboral

Características

- Tipo de conmutación: tecla de acceso rápido y botón pulsador
- Incluye soporte de audio para brindar una completa solución de conmutación
- Resolución máxima: 2048 x 1536
- Cables (de 4 pies) incluidos

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Analógica Máxima	2048 x 1536 pixels
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

Conecotor(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20 ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)

Humedad HR de 0 a 90%, sin condensación

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	4.0 ft [1.2 m]
Ancho del Producto	3.7 in [9.5 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Profundidad del Producto	2.4 in [61 mm]
Peso del Producto	6.7 oz [189 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.1 in [20.7 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Altura de la Caja	7.0 in [17.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 lb [1.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Comutador KVM de 4 Puertos
	4 - 4 pies Cable KVM VGA USB
	4 - 4 pies Cable de Audio (altavoz/mic 3,5mm)
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

