

Kit commutateur noir KVM USB 4 ports avec audio et câbles

N° de produit: SV411KUSB



Le kit commutateur KVM USB SV411KUSB 4 ports avec audio et câbles vous permet de commander quatre ordinateurs dotés de ports USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA ; il permet également le fonctionnement par touche directe et par bouton poussoir situé sur le panneau supérieur pour basculer entre les écrans connectés.

Conçu pour une intégration parfaite dans tous les environnements, le commutateur KVM USB offre une conception compacte (environ la taille d'un jeu de cartes) ; il est alimenté par les ordinateurs auxquels il est connecté, supprimant ainsi la nécessité d'une alimentation externe. Le commutateur KVM USB est une solution idéale pour quasiment toutes les applications, il prend en charge des résolutions vidéo d'au plus 4048 x 1536 ainsi que la commutation audio. Le commutateur KVM USB inclut deux câbles hôte VGA et USB 4-en-un de 1,22 mètre, pour une installation rapide ; il offre une solution KVM prête à l'emploi.

Le commutateur KVM permet un contrôle pratique et fiable de plusieurs ordinateurs à partir d'une seule station périphérique.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet la commande de quatre ordinateurs dotés d'un port USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA.
- Convient parfaitement pour les applications de centres d'appel, de bureaux d'assistance, les environnements d'enseignement, les jeux à domicile, l'édition vidéo et les passionnés d'ordinateur.
- Idéal pour la commande de tests pour ordinateurs ou de rodages fonctionnels, permettant de libérer de l'espace sur le bureau nécessaire à plusieurs moniteurs, claviers et souris.
- Commande de système multiple pour les stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur

Spécifications techniques

- Type de commutation : Touche de raccourci, bouton-poussoir.
- Inclut une prise en charge audio pour offrir une solution de commutation complète.
- Résolution maximum : 2048 x 1536.
- Câbles 1,22 inclus.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions analogiques max.	2048 x 1536 pixels
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier

Connecteur(s)

Interface(s) console	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteurs hôte	8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	4 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
Tension d'entrée	5V DC
Tension de sortie	5 DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Température de stockage	-20 ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)

Humidité Humidité relative de 0 % à 90 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	4.0 ft [1.2 m]
Largeur du produit	3.7 in [9.5 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Profondeur du produit	2.4 in [61 mm]
Poids du produit	6.7 oz [189 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.1 in [20.7 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	7.0 in [17.7 cm]
Poids brut	3.0 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 4 ports
	4 - Câble KVM USB VGA 1,2 m
	4 - Câble audio 1,2 m (haut-parleur / micro 3,5 mm)
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis