

Kit Switch KVM USB con audio e cavi 4 porte, colore nero

ID prodotto: SV411KUSB



Il kit switch KVM USB 4 porte nero con audio e cavi SV411KUSB permette di controllare fino a quattro computer USB tramite una tastiera, un mouse e un monitor VGA soltanto e offre la possibilità di passare tra i computer connessi sia con scelte rapide che con un pulsante posto nel pannello superiore. Progettato per integrarsi in modo continuativo in qualsiasi ambiente, lo switch KVM USB si presenta con un design dalle piccole dimensioni (grande circa come un mazzo di carte) ed è alimentato tramite i computer connessi, in modo da non richiedere alimentazione esterna. La soluzione adatta a qualsiasi applicazione, lo switch KVM USB supporta risoluzioni video fino a 2048x1536 nonché una funzione di commutazione audio. Lo switch KVM USB include quattro cavi host e USB VGA 4-in-1 da 1,20 m per garantire rapidità d'installazione e offrire una soluzione KVM completa tutto incluso. Lo switch KVM, che offre il controllo affidabile e comodo di più computer a partire da un'unica postazione periferica, è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di controllare fino a 4 computer dotati di porta USB da un'unica postazione con tastiera,

mouse e monitor VGA

- Ideale per i call center, gli help desk, ambienti educativi, home gamer, editing video e gli amanti del PC
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
- Controllo di sistema multiplo per workstation utilizzate da utenti singoli, per incrementarne la produttività in ufficio

## Caratteristiche

- Tipo di commutazione: tasto di scelta rapida, pulsante
- Supporto audio incluso per una completa soluzione di commutazione
- Risoluzione massima: 2048x1536
- Cavi (1,20 m) inclusi

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

---

### Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	No

Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni analogiche massime	2048 x 1536 pixels
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida

---

#### Connettore/i

Interfacce console	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettori host	8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

#### Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Tensione ingresso	5V DC
Tensione di uscita	5 DC

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura di conservazione	-20 ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Umidità	0~90% di umidità relativa, non-condensante

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	4.0 ft [1.2 m]
Larghezza prodotto	3.7 in [9.5 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Profondità prodotto	2.4 in [61 mm]
Peso prodotto	6.7 oz [189 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.1 in [20.7 cm]
Larghezza del Pacco	5.6 in [14.3 cm]
Altezza del Pacco	7.0 in [17.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 lb [1.4 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM a 4 porte
	4 - 1,2 m Cavo KVM USB VGA
	4 - 1,2 m Cavo audio (3,5 mm altoparlante/mic)
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.