

## Juego de Conmutador Switch KVM 4 Puertos Video VGA USB 2.0 con Cables y Audio

ID del Producto: SV411KUSB



El Kit de Conmutador KVM USB de 4 puertos con Audio y Cables, SV411KUSB permite al usuario controlar hasta cuatro computadoras con USB utilizando un único teclado, mouse y monitor VGA y ofrece una operación mediante teclas de acceso rápido (hotkeys) y botones pulsadores en el panel superior facilitando la conmutación entre las computadoras conectadas.

Diseñado para integrarse perfectamente en cualquier entorno, el switch KVM USB ofrece un diseño compacto y obtiene su alimentación a través de las computadoras conectadas, por lo cual no requiere una fuente de alimentación externa.

Es una solución eficaz para prácticamente cualquier aplicación, pues soporta resoluciones de video de hasta 4048 x 1536 y conmutación de audio. El switch KVM USB incluye cuatro cables VGA y USB 4 en 1, proporcionando todos los elementos necesarios para una rápida instalación a fin de proveer una solución KVM lista para conectar y empezar a usar.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Permite controlar 4 ordenadores con USB utilizando un único teclado, ratón y monitor VGA
- Ideal para centros de atención de llamadas, mesas de ayuda, establecimientos educativos, y para fanáticos de videojuegos hogareños, edición de vídeos y PC
- Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocupan varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad laboral

## Características

- Tipo de conmutación: tecla de acceso rápido y botón pulsador
- Incluye soporte de audio para brindar una completa solución de conmutación
- Resolución máxima: 2048 x 1536
- Cables (de 4 pies) incluidos

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

---

### Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	No

Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Analógica Máxima	2048 x 1536 pixels
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

---

#### Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

#### Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20 ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Humedad	HR de 0 a 90%, sin condensación

---

#### Características

#### Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	4.0 ft [1.2 m]
Ancho del Producto	3.7 in [9.5 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Profundidad del Producto	2.4 in [61 mm]
Peso del Producto	6.7 oz [189 g]

---

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.1 in [20.7 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Altura de la Caja	7.0 in [17.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 lb [1.4 kg]

---

#### Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM de 4 Puertos
	4 - 4 pies Cable KVM VGA USB
	4 - 4 pies Cable de Audio (altavoz/mic 3,5mm)
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

---

#### Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.