

4-poort USB KVM-switch Zwart met Audio en Bekabeling

Productcode: SV411KUSB



Met de SV411KUSB 4-poort USB KVM-switch met Audio en Bekabeling kunt u tot vier computers via USB bedienen met behulp van één toetsenbord, muis en VGA-monitor en er kan zowel per sneltoets als per knopdruk op het apparaat zelf eenvoudig worden omgeschakeld tussen de aangesloten computers.

De USB-KVM-switch met zijn compacte ontwerp (ongeveer de grootte van een pak speelkaarten) is ontworpen om naadloos te worden geïntegreerd in iedere omgeving en wordt gevoed door middel van de aangesloten computers zodat een externe voeding niet nodig is.

De USB-KVM-switch is een passende oplossing voor vrijwel elke toepassing en ondersteunt schermresoluties tot 4048 x 1536 evenals audio-omschakeling. De USB-KVM-switch wordt geleverd met vier 2-in-1 VGA/USB-kabels van 120 cm, alles wat u nodig heeft voor een snelle installatie - een complete, meteen te gebruiken KVM-oplossing.

Met de KVM-switch kunt u op betrouwbare en eenvoudige wijze meerdere computers bedienen met één set randapparatuur. Het product wordt geleverd met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Bedien 4 computers via USB met één toetsenbord, muis en VGA-monitor
- Handig voor callcenters, helpdesks, onderwijsinstellingen, gamers, videobewerking en computerliefhebbers

- Ideaal voor het testen / inspielen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Hogere productiviteit van de gebruiker in een kantoor, doordat er vanaf een enkele werkplek meerdere systemen kunnen worden bediend

Eigenschappen

- Inclusief kabels (120 cm)
- Volledig omschakelen inclusief de audio
- Maximum resolutie: 2048 x 1536
- Omschakeling: sneltoets, knopdruk

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja



Maximale analoge resoluties	2048 x 1536 pixels
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	4.0 ft [1.2 m]
Breedte product	3.7 in [95 mm]
Hoogte product	1.0 in [25 mm]
Diepte product	2.4 in [61 mm]
Gewicht product	6.7 oz [189 g]

Verpakkingsinformatie



Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	7.1 in [18 cm]
Package Height	5.7 in [14.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 lb [1.4 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	4-poort KVM-switch
	1,2m VGA USB KVM-kabel
	1,2m audiokabel (3,5mm speaker/mic)
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

