

Svart USB KVM-switch-paket med 4 portar, kablar och audio

Produkt ID: SV411KUSB



SV411KUSB 4 portars USB KVM-switch-paketet med audio och kablar låter dig kontrollera fyra USB-försedda datorer med ett enda tangentbord, en mus och en VGA-skärm och har både kortkommando och knappar ovanpå för att enkelt byta mellan anslutna datorer.

USB KVM-switchen är utformad att passa in i alla omgivningar utan problem, är liten (ungefär storleken av en kortlek) och får ström från de anslutna datorerna så ingen extern strömkälla behövs.

USB KVM-switchen passar i stort sett alla användningar och stöder videoupplösningar på upp till 2048x1536 samt audio-switching. Fyra 1,2 m 4-i-1 VGA och USB värdkablar medföljer USB KVM-switchen vilket är allt som behövs för en snabb installation av en komplett KVM-lösning som fungerar direkt.

KVM-switchen ger pålitlig och behändig kontroll över flera datorer från en enda kringutrustning och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Kontrollera 4 datorer med USB med ett enda tangentbord, en mus och en VGA-skärm
- Lämplig för callcenters, supportavdelningar, utbildning, spel, videoeditering och datorentusiaster
- Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar det skrivbordsutrymme som behövs för flera skärmar, tangentbord och möss

- Multipla systemkontroller för enkla arbetsstationer för användare vilket ökar användarnas produktivitet på kontoret

Funktioner

- Kablar (1,2 m) ingår
- Audio-stöd för en komplett switchning-lösning medföljer
- Maximal upplösning: 2048x1536
- Switchningstyp: Kortkommando, knapp

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
DVI-stöd	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	2048 x 1536 pixels



	Maximalt antal användare	1
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
<hr/>		
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	3.5 mm minijack (3-polig) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	Värdkontakter	3.5 mm minijack (3-polig) VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
<hr/>		
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
<hr/>		
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	4.0 ft [1.2 m]
	Produktbredd	3.7 in [95 mm]
	Produkt höjd	1.0 in [25 mm]
	Produkt djup	2.4 in [61 mm]
	Produktvikt	6.7 oz [189 g]
<hr/>		
Förpackning	Package Length	8.3 in [21 cm]
	Package Width	7.1 in [18 cm]
	Package Height	5.7 in [14.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.1 lb [1.4 kg]
<hr/>		

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

4 portars KVM-switch

1,2 m VGA USB KVM-kabel

1,2 m Audiokabel (3,5 mm högtalare/mikrofon)

Drivrutin CD

Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

