

Switch KVM de 4 Puertos para Dos Monitores DVI con Hub USB 3.0

ID del Producto: SV431DD2DU3A



El conmutador KVM para doble pantalla DVI, conforme a las normas TAA, controla cuatro sistemas informáticos multimedia desde una estación de trabajo con doble pantalla DVI.

El conmutador KVM es compatible con cuatro sistemas informáticos multimedia independientes, y con el uso de una estación de trabajo con doble monitor DVI-D monoenlace ("single-link"), lo cual aumenta su productividad, ya que le permite acceder a más información de forma simultánea.


El concentrador de 2 puertos que se integra en el conmutador KVM USB 3.0 comparte dos dispositivos periféricos adicionales (además de teclado y mouse) entre las computadoras como si estuvieran conectadas directamente, a la vez que facilita el alto rendimiento de periféricos como unidades USB (Flash) de memoria y dispositivos de captura de video.

Compatible con audio estéreo y micrófonos, este gabinete de conmutador KVM conecta todos los dispositivos necesarios directamente con sus sistemas, lo cual le ahorra dinero y espacio en el escritorio.

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar el escaneo automático. La funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema, mientras un sonido (opcional) confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM de alta calidad y demás productos relacionados con KVM, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni enredos de teclados, mouse y pantallas adicionales. Este producto está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Oficina pequeña
- Área de operaciones
- Centro de servicios médicos
- Taller de reparación

Características

- El gabinete de conmutado KVM controla hasta 4 computadoras multimedia desde 1 estación de trabajo
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA del gobierno de EE.UU.
- Aumente su productividad, gracias a la compatibilidad con una estación de trabajo de doble monitor
- Fácil uso compartido de dispositivos periféricos, gracias al concentrador integrado USB 3.0 de 2 puertos
- Disfrute de una mayor calidad de imágenes con resoluciones DVI de 1920x1200

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	2

Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	Sí - Enlace Único
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Resolución Analógica Máxima	2048 x 1536 @ 85Hz
Resolución Digital Máxima	1920 x 1200 a 60Hz
Resoluciones Admitidas	Minimum 640 x 480
Pantalla Plana Soportada	Sí
Escaneo Automático	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - DVI-I (29 pines)
	2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Conectores del Host	8 - DVI-I (29 pines)
	4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	4 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Indicadores

Indicadores LED	4 - Rojo
	4 - Verde

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	9V DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18 W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0~40 degree C
Temperatura de Almacenamiento	-20~60 degree C
Humedad	HR 0~90% Sin Condensación

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]

Ancho del Producto	10.0 in [25.3 cm]
Altura del Producto	2.6 in [6.6 cm]
Profundidad del Producto	3.9 in [100 mm]
Peso del Producto	2.9 lb [1.3 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.6 in [26.8 cm]
Ancho de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Altura de la Caja	7.5 in [19.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.6 oz [300.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
	1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	1 - guía rápida de inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.