

DVI KVM-switch med 4 portar och USB 3.0-hubb för dubbla bildskärmar

Produkt ID: SV431DD2DU3A



TAA-kompatibla DVI KVM-switchen för dubbla bildskärmar styr fyra datorsystem för multimedia från en arbetsstation med dubbla DVI-bildskärmar.

KVM-switchen stöder fyra separata datorsystem för multimedia och användning av en arbetsstation med dubbla DVI-D-enkellänksbildskärmar, vilket både ökar produktiviteten och ger dig åtkomst till mer information.

Hubben med 2 portar som är inbyggd i USB 3.0 KVM-switchen delar två ytterligare kringutrustningar (utöver tangentbord och mus) bland anslutna datorer som om de vore direkt anslutna, samtidigt som den stöder högpresterande kringutrustning som t.ex. flashminnen och videoinspelningsenheter.

Med stöd för separat stereoljud och mikrofoner ansluter KVM-switchboxen allt du behöver direkt till dina system, vilket sparar dig pengar och skrivbordsutrymme.

Tryckknapparna på frontpanelen gör det enkelt att växla mellan system och aktivera den automatiska skanningen. Snabbknappsfunktionen gör det enkelt att få åtkomst till de olika systemen och en summer bekräftar bytet.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa KVM-switchar och KVM-relaterade produkter som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra tangentbord, möss och skärmar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Litet kontor
- Kontor bakom informationsdisken
- Läkarkontor
- Verkstad

Funktioner

- KVM-switchboxen styr upp till 4 multimedia-datorer från 1 arbetsstation
- TAA-kompatibel för statliga GSA Schedule-inköp
- Förbättra produktiviteten med stöd för en arbetsstation med dubbla bildskärmar
- Dela enkelt kringutrustning med den inbyggda USB 3.0-hubben med 2 portar
- Få bättre bildkvalitet med digitala DVI-upplösningar på 1920x1200

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
PC-videotyp	DVI
Flera skärmar	2
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
DVI-stöd	Ja - Single Link
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Maximal analog upplösning	2048 x 1536 @ 85Hz
Maximal digital upplösning	1920 x 1200 @ 60 Hz
Stödda upplösningar	Minimum 640 x 480
Stöd för widescreen	Ja
Auto Scan	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	2 - DVI-I (29-stifts)
	2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
Värdkontakter	8 - DVI-I (29-stifts)
	4 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	4 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	4 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Indikatorer

LED-indikatorer	4 - Röd
	4 - Grön

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.8A
Utpänning	9V DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18 W

Miljö

Drifttemperatur	0~40 degree C
Förvaringstemperatur	-20~60 degree C
Luftfuktighet	0~90 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	0.0 in [0.0 mm]
Produktbredd	10.0 in [25.3 cm]
Produkthöjd	2.6 in [6.6 cm]
Produktdjup	3.9 in [100 mm]
Produktvikt	2.9 lb [1.3 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	10.6 in [26.8 cm]
Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Paketets höjd	7.5 in [19.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	10.6 oz [300.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-switch
	1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.