

## 4-poort Dual DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Productcode: SV431DD2DUA



Met de SV431DD2DUA 4-poorts Dual DVI USB KVM switch kunt u vier pc's, elk met twee DVI video-uitgangen, met twee beeldschermen, één microfoon en één luidsprekerset, één toetsenbord en één muis alsmede twee andere USB-randapparaten delen.

De Dual View KVM switch is een ideale oplossing voor grafische ontwerpers, CAD/CAM-ontwerpers of opleidings- en financiële instellingen, waarmee u met een druk op de knop direct heen en weer kunt schakelen tussen pc's met twee DVI-schermen, terwijl u de professionele videokwaliteit op beide schermen kunt behouden. De Dual DVI switch heeft ook een geïntegreerde USB-hubpoort waarmee u USB 2.0 randapparaten zoals thumbdrives, externe harde schijven of webcams kunt delen met aangesloten systemen - zonder de dubbele kosten van randapparaten.

NB: Hoewel zowel DVI-I (analoge modus) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM wordt ondersteund, moeten beide bron-pc's hetzelfde signaaltype verzenden voor een goede schakeling. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen. Neem contact op met onze technische ondersteuning als u hulp nodig hebt bij het bepalen van uw bron.

Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een 1U rack montagesteun (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgetoverd in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek vier systemen met dual-DVI-videokaarten kunnen worden bediend
- Bedien vier dual-DVI multimediacomputers met een enkele set invoerapparaten (toetsenbord, muis, en twee monitoren)
- Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en CAD/CAM-applicaties via meerdere schermen
- Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon-/audiopoorten heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u USB-randapparatuur delen

## Eigenschappen

- Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
- Ondersteunt resoluties tot 2048x1536 (analoog) en 1920x1200 (digitaal)
- USB 2.0-hub voor het delen van randapparatuur (geheugensticks, externe harde schijven, webcams, etc.)
- Geluidssignaal bevestigt de omschakeling
- Gecombineerd of onafhankelijk schakelen van audiopoorten
- EDID-functionaliteit voor het gemakkelijk omschakelen tussen computers – de KVM-switch "onthoudt" de monitorinstellingen
- Ondersteunt alle voor USB geschikte besturingssysteem (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, etc.)
- Voldoet aan de TMDS-specificaties voor DDC2B-emulatie en HDCP voor de bescherming van digitale bestanden
- LED-statusindicatie voor eenvoudige controle van de poorten

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI

Multi-monitor	Yes
Rack-monteerbaar	Optioneel
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

---

#### Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	2048x1536 @85Hz
Maximale digitale resoluties	1920x1200 @60Hz
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	140000 uur

---

#### Connector(en)

Console-aansluiting(en)	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostaansluitingen	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	DVI-I (29-polig)
	USB B (4-polig)

---

#### Software



Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

---

Indicatoren

LED-indicatoren Groen - Power  
Groen - Host online, Rood - Host geselecteerd

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter  
Ingangsspanning 100 - 240 AC  
Ingangsstroom 0.8A  
Uitgangsspanning 12V DC  
Uitgangsstroom 1.5A  
Polariteit pin midden Positief  
Stekkertype M  
Vermogensopname 18

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)  
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)  
Vochtigheid 90% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart  
Type behuizing Staal  
Breedte product 8.7 in [22 cm]  
Hoogte product 2.4 in [60 mm]  
Diepte product 5.1 in [13 cm]  
Gewicht product 2.8 lb [1.3 kg]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	11.6 in [29.5 cm]
Package Height	3.4 in [86 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.2 lb [1.9 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4-poort 2x DVI USB KVM
	Zelfklevende voetjes
	universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

