

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos HDMI - 4K de 30Hz - de Pantalla Doble

ID del Producto: SV431DHD4KU



Este conmutador KVM HDMI con 4 puertos le permite controlar cuatro ordenadores equipados con HDMI, mediante un solo ratón, teclado y monitor de hasta 4K a 30Hz. El conmutador KVM también incluye audio con entrada de 3,5mm y un concentrador integrado de 2 puertos USB 3.0.

Compatible con resoluciones de ultra alta resolución de 4K a 30Hz, este conmutador KVM con 4 puertos HDMI puede procesar con claridad impecable las imágenes de pantallas duales HDMI, lo cual resulta ideal para aplicaciones gráficas que requieran capacidad UHD.

Este conmutador KVM de cuatro puertos ofrece dos puertos USB 3.0, así como cuatro puertos HID para teclado y ratón, de manera que usted pueda compartir dispositivos periféricos entre cada ordenador y evitar el costo de utilizar equipos separados. El concentrador USB 3.0 cambia automáticamente sus dispositivos conectados al ordenador seleccionado, lo cual le evita las molestias de desconectar y reconectar periféricos.

Junto con la capacidad de vídeo UHD dual, este conmutador KVM incluye puertos de audio bidireccionales de canales duales de 3,5mm. Este audio analógico independiente le permite compartir sus dispositivos de audio analógico, como altavoces o un micrófono, entre cada uno de los ordenadores conectados, lo que le proporciona un control multimedia completo de sus sistemas.

El modelo SV431DHD4KU está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones que requieren dos pantallas de alta resolución como para diseño gráfico, imágenes de uso médico, señalización digital y diseño multimedia a través de cuatro ordenadores
- Ideal para quienes necesitan compartir almacenamiento de alta velocidad en hasta cuatro sistemas
- Ideal para aplicaciones de profesionales creativos, como el diseño o la edición de vídeo y sonido

Características

- Calidad de vídeo en alta definición compatible con pantallas duales de 4K a 30Hz
- Dos puertos USB 3.0 integrados y puertos independientes HID para teclado/ratón
- No requiere software ni controladores
- Compatible con auxiliar de audio separado de 3,5mm
- Compatible con conmutación mediante teclas de acceso rápido y botones

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	HDMI
Soporte de Pantalla Doble	2
Montaje en Rack	Opcional

Rendimiento

Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Resolución Digital Máxima	3840 x2160 @ 30Hz



Pantalla Plana Soportada	Sí
Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Especificaciones Generales	Compatibilidad con vídeo 3D: Sí
MTBF	168000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	HDMI
	USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	3.5mm Stereo Female 3 pos
Conectores del Host	HDMI
	USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	3.5mm Stereo Female 3 pos

Indicadores

Indicadores LED	LED para estado de la fuente y ordenador seleccionado
	LED de alimentación

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5 A
Polaridad Central	Positivo



Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C~40°C
Temperatura de Almacenamiento	-10°C~60°C
Humedad	0%~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	8.7 in [22.0 cm]
Ancho del Producto	5.1 in [13.0 cm]
Altura del Producto	2.5 in [63.0 mm]
Peso del Producto	2.7 lb [1.2 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	11.6 in [29.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.4 cm]
Altura de la Caja	3.3 in [85.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.0 lb [1.8 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Conmutador KVM
	Guía rápida de inicio
	Patas de Goma



adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE,
ANZ)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

