Switch KVM double affichage HDMI 4K 30 Hz à 4 ports avec hub USB intégré

Nº de produit: SV431DHD4KU

Ce commutateur KVM HDMI à 4 ports vous permet de contrôler quatre ordinateurs HDMI avec un clavier, une souris et un écran uniques jusqu'à 4K à 30 Hz. Le KVM dispose également d'un port audio 3,5 mm et d'un hub USB 3.0 à 2 ports intégré.

Grâce à la prise en charge de résolutions ultra-haute définition 4K à 30 Hz, ce commutateur KVM à 4 ports peut facilement gérer deux écrans HDMI avec une clarté exceptionnelle, ce qui le rend idéal pour les applications graphiques qui nécessitent une capacité UHD.

Ce commutateur KVM à 4 ports offre deux ports USB 3.0, ainsi que quatre ports clavier et souris HID. Vous pouvez ainsi partager des périphériques entre les ordinateurs et éviter les frais liés à l'achat d'équipements supplémentaires. Le hub USB 3.0 bascule automatiquement vos appareils connectés vers l'ordinateur sélectionné, ce qui vous évite d'avoir à débrancher et rebrancher les périphériques.

En plus d'une capacité vidéo UHD sur deux écrans, ce commutateur KVM dispose de ports audio auxiliaires double-voie et bidirectionnels de 3,5 mm. Cette entrée audio analogique indépendante vous permet de partager vos périphériques audio analogiques, tels que des haut-parleurs ou microphone, entre vos différents ordinateurs connectés, vous offrant ainsi un contrôle multimédia total sur vos systèmes.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Idéal pour les applications qui nécessitent deux écrans haute résolution sur quatre ordinateurs, telles que le graphisme, l'imagerie médicale, l'affichage numérique et la conception multimédia

• Parfait pour ceux qui ont besoin de partager du stockage haute vitesse entre jusqu'à quatre systèmes

• Parfait pour des applications professionnelles créatives, telles que la conception et le montage audio et vidéo

Spécifications techniques

• Qualité vidéo haute définition grâce à la prise en charge du double affichage 4K à 30 Hz

• Deux ports USB 3.0 intégrés et ports clavier/souris HID indépendants

• Aucun logiciel ou pilote requis

• Support auxiliaire séparé 3,5 mm

• Prend en charge la commutation par bouton-poussoir et à raccourcis clavier

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Prise en charge audio	Oui
	Nombre de ports KVM	4
	Plateformes prises en charge	USB
	Type de vidéo du PC	HDMI
	Prise en charge écran double	2
	Montage sur bâti	En option
	Câbles inclus	Non
	Mode cascade	Non
Performance		
	Contrôle IP KVM	Non

	Hot-Key Selection	Oui
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
	Résolutions numériques max.	3840 x2160 @ 30Hz
	Prise en charge grand écran	Oui
	Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	Spécifications générales	Vidéos 3D supportées : oui
	MTBF	168000 heures
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	2 - HDMI
		4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
		2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	Connecteurs hôte	8 - HDMI
		4 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
		4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	4 - DEL indiquant l'état de la source et le PC sélectionné
		1 - DEL d'alimentation
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.6 A

	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	1.5 A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	18W
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C~40°C
	Température de stockage	-10°C~60°C
	Humidité	0 %~80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	8.7 in [22.0 cm]
	Largeur du produit	5.1 in [13.0 cm]
	Hauteur du produit	2.5 in [6.3 cm]
	Poids du produit	2.7 lb [1.2 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	9.9 in [25.2 cm]
	Package Width	11.7 in [29.6 cm]
	Package Height	3.5 in [8.8 cm]
	Poids brut	3.9 lb [1.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
	1 - Guide de démarrage rapide
	4 - Pieds en caoutchouc
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis