

Switch KVM double affichage HDMI 4K 30 Hz à 4 ports avec hub USB intégré

N° de produit: SV431DHD4KU



Ce commutateur KVM HDMI à 4 ports vous permet de contrôler quatre ordinateurs HDMI avec un clavier, une souris et un écran uniques jusqu'à 4K à 30 Hz. Le KVM dispose également d'un port audio 3,5 mm et d'un hub USB 3.0 à 2 ports intégré.

Grâce à la prise en charge de résolutions ultra-haute définition 4K à 30 Hz, ce commutateur KVM à 4 ports peut facilement gérer deux écrans HDMI avec une clarté exceptionnelle, ce qui le rend idéal pour les applications graphiques qui nécessitent une capacité UHD.

Ce commutateur KVM à 4 ports offre deux ports USB 3.0, ainsi que quatre ports clavier et souris HID. Vous pouvez ainsi partager des périphériques entre les ordinateurs et éviter les frais liés à l'achat d'équipements supplémentaires. Le hub USB 3.0 bascule automatiquement vos appareils connectés vers l'ordinateur sélectionné, ce qui vous évite d'avoir à débrancher et rebrancher les périphériques.

En plus d'une capacité vidéo UHD sur deux écrans, ce commutateur KVM dispose de ports audio auxiliaires double-voie et bidirectionnels de 3,5 mm. Cette entrée audio analogique indépendante vous permet de partager vos périphériques audio analogiques, tels que des haut-parleurs ou microphone, entre vos différents ordinateurs connectés, vous offrant ainsi un contrôle multimédia total sur vos systèmes.

Le modèle SV431DHD4KU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Idéal pour les applications qui nécessitent deux écrans haute résolution sur quatre ordinateurs, telles que le graphisme, l'imagerie médicale, l'affichage numérique et la conception multimédia
- Parfait pour ceux qui ont besoin de partager du stockage haute vitesse entre jusqu'à quatre systèmes
- Parfait pour des applications professionnelles créatives, telles que la conception et le montage audio et vidéo

Spécifications techniques

- Qualité vidéo haute définition grâce à la prise en charge du double affichage 4K à 30 Hz
- Deux ports USB 3.0 intégrés et ports clavier/souris HID indépendants
- Aucun logiciel ou pilote requis
- Support auxiliaire séparé 3,5 mm
- Prend en charge la commutation par bouton-poussoir et à raccourcis clavier

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	HDMI
Prise en charge écran double	2
Montage sur bâti	En option

Performance

Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Résolutions	3840 x2160 @ 30Hz



numériques max.	
Prise en charge grand écran	Oui
Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Spécifications générales	Vidéos 3D supportées : oui
MTBF	168000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	HDMI
	USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	3.5mm Stereo Female 3 pos
Connecteurs hôte	HDMI
	USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	3.5mm Stereo Female 3 pos

Indicateurs

Indicateurs lumineux	DEL indiquant l'état de la source et le PC sélectionné
	DEL d'alimentation

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5 A



Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	18W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C~40°C
Température de stockage	-10°C~60°C
Humidité	0 %~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du produit	5.1 in [13.0 cm]
Hauteur du produit	2.5 in [63.0 mm]
Poids du produit	2.7 lb [1.2 kg]

Informations d'emballage

Package Length	11.6 in [29.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	3.3 in [85.0 mm]
Poids brut	4.0 lb [1.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur KVM
	Guide de démarrage rapide
	Pieds en caoutchouc



Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /
JP / GB / EU / ANZ)

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

