

Switch KVM a 4 Porte HDMI - 4K 30Hz - Doppio Display

ID prodotto: SV431DHD4KU



Questo switch KVM HDMI a 4 porte consente di controllare quattro computer HDMI con un unico mouse, un'unica tastiera e un monitor con risoluzione fino a 4K a 30 Hz. Lo switch KVM è dotato anche di una porta audio da 3,5 mm e di un hub USB 3.0 a 2 porte integrato.

Con il supporto delle risoluzioni 4K a 30 Hz ad altissima definizione, questo switch KVM a 4 porte può essere utilizzato per controllare due display HDMI con nitidezza cristallina, diventando così una soluzione ideale per applicazioni grafiche che richiedono funzionalità UHD.

Questo switch KVM a 4 porte offre due porte USB 3.0, nonché quattro porte per mouse e tastiera HID, permettendo di condividere i dispositivi periferici tra ciascun computer ed eliminando i costi derivanti dall'acquisto di apparecchi distinti. L'hub USB 3.0 alterna automaticamente l'utilizzo dei dispositivi collegati al computer selezionato, ovviando all'inconveniente di dover scollegare e ricollegare ogni volta le periferiche.

Oltre alla funzionalità video dual UHD, questo switch KVM è dotato di porte ausiliarie da 3,5 mm per audio bidirezionale a due canali. Questo audio analogico indipendente consente di condividere i dispositivi audio analogici quali gli altoparlanti o un microfono tra ciascuno dei computer collegati, offrendo un completo controllo multimediale dei sistemi in uso.

Il prodotto SV431DHD4KU è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Soluzione ideale per impieghi che richiedono due display ad alta risoluzione, ad esempio nel graphic design, nella diagnostica per immagini, nella segnaletica digitale o nel design multimediale su quattro computer
- Soluzione perfetta per condividere l'archiviazione ad alta velocità tra un massimo di quattro sistemi
- Soluzione ideale per gli impieghi professionali che richiedono la creatività quali video e sound design o editing

Caratteristiche

- Qualità video ad alta definizione con supporto per doppio display 4K a 30 Hz
- Due porte USB 3.0 integrate e porte per mouse/tastiera HID indipendenti
- Nessun driver o software necessario
- Supporto ausiliario da 3,5 mm separato
- Supporta la commutazione tramite pulsanti e combinazione di tasti

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	HDMI
Multimonitor	2
Montaggio a rack	Opzionale
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Controllo IP	No
--------------	----

Hot-Key Selection	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Risoluzioni digitali massime	3840 x2160 @ 30Hz
Widescreen supportato	Sì
scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
Specifiche generali	Supporto video 3D: sì
MTBF	168000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	2 - HDMI 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Connettori host	8 - HDMI 4 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) 4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Indicatori

Indicatori LED	4 - LED che indica lo stato della sorgente e il PC selezionato 1 - LED alimentazione
----------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6 A

Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C~40°C
Temperatura di conservazione	-10°C~60°C
Umidità	0%~80%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza prodotto	5.1 in [13.0 cm]
Altezza prodotto	2.5 in [6.3 cm]
Peso prodotto	2.7 lb [1.2 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.9 in [25.2 cm]
Package Width	11.7 in [29.6 cm]
Package Height	3.5 in [8.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.9 lb [1.8 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Switch KVM

1 - guida di avvio rapido

4 - Piedini in gomma

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK,
EU, ANZ)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.