

4 poorts HDMI KVM switch - 4K 30Hz - dual display

Productcode: SV431DHD4KU



Met deze 4-poorts HDMI KVM-switch kunt u vier HDMI-computers bedienen met één enkele muis, toetsenbord en scherm tot 4K 30Hz. De KVM heeft ook een 3,5 mm audio en een geïntegreerde 2-poorts USB 3.0 hub.

Deze 4-poorts KVM-switch ondersteunt ultra-high-definition 4K 30Hz resoluties, waardoor u gemakkelijk dual HDMI-beeldschermen met kristalheldere beelden kunt gebruiken, ideaal voor grafische toepassingen die de UHD-optie vereisen.

Deze 4-poorts KVM-switch heeft twee USB 3.0 poorten en ook vier HID toetsenbord- en muispoorten, zodat u randapparaten kunt delen met elke computer en de kosten van afzonderlijke apparatuur kunt voorkomen. De USB 3.0 hub schakelt uw aangesloten apparaten automatisch naar de geselecteerde computer, waardoor u het ongemak bespaard blijft van het continu loskoppelen en weer aansluiten van uw randapparaten.

Samen met de dual UHD video-optie biedt deze KVM-switch bijkomende 3,5 mm dual-channel tweedirectionele audiopoorten. Deze onafhankelijke analoge audio maakt het u mogelijk om uw analoge audio-apparaten zoals luidsprekers of een microfoon te delen met elk van uw aangesloten computers. Dit biedt u volledige multimediacontrole van uw systemen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor toepassingen die twee schermen met hoge resoluties nodig hebben zoals grafisch ontwerp, medische beeldvorming, digital signage, multimedia-design over vier computers
- Perfect voor hen die high-speed opslag moeten delen tussen tot vier systemen
- Perfect voor creatieve professionele toepassingen zoals video- en geluidsdesign of -bewerking

Eigenschappen

- High-definition beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties voor dual 4K bij 30 Hz schermen
- Twee ingebouwde USB 3.0 poorten en onafhankelijke HID toetsenbord/muis-poorten
- Geen software of drivers nodig
- Aparte 3,5 mm aux ondersteuning
- Ondersteunt push-button en hotkey-schakelen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	HDMI
Multi-monitor	2
Rack-monteerbaar	Optioneel
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale	5 Gbps

overdrachtsnelheid

Maximale digitale resoluties 3840 x2160 @ 30Hz

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Automatisch scannen 3, 8, 15 & 30 seconden

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen

Algemene specificaties 3D video-ondersteuning: Ja

MTBF 168000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en) 2 - HDMI)

4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1

2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Hostaansluitingen 8 - HDMI

4 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Indicatoren

LED-indicatoren 4 - Led voor bronstatus en geselecteerde pc

1 - Power-LED

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.6 A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom	1.5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C~40°C
Opslagtemperatuur	-10°C~60°C
Vochtigheid	0%~80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	8.7 in [22.0 cm]
Breedte product	5.1 in [13.0 cm]
Hoogte product	2.5 in [6.3 cm]
Gewicht product	2.7 lb [1.2 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.9 in [25.2 cm]
Package Width	11.7 in [29.6 cm]
Package Height	3.5 in [8.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.9 lb [1.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	1 - verkorte handleiding

4 - Rubberen voetjes

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.