

Switch KVM double affichage DisplayPort 4K 60 Hz à 4 ports avec hub USB 2.0 intégré

Nº de produit: SV431DPDDUA2



Ce commutateur KVM DP 4 ports double écran combine deux écrans 4K 60 Hz avec le contrôle par commutateur KVM de quatre ordinateurs Mac et PC connectés. Il offre une prise en charge des périphériques USB et audio, ainsi qu'une capacité d'affichage à deux écrans, ce qui simplifie la création d'un poste de travail multimédia capable de basculer entre deux systèmes à double écran.

Optimisez votre productivité avec deux sorties vidéo

Avec deux entrées vidéo DP et un contrôle de quatre ordinateurs différents, ce commutateur KVM Ultra HD permet d'optimiser la productivité en vous donnant la liberté d'effectuer plusieurs tâches simultanément. Chacun des ports DP prend en charge des résolutions jusqu'à 4K 60 Hz, pour obtenir une zone d'affichage maximale.

Qualité d'image remarquable

Le commutateur KVM DisplayPort double écran prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz et peut facilement piloter deux grands écrans DP. C'est une solution idéale pour la création de postes de travail dédiés à la création d'image de haute qualité, comme les activités de graphisme.

Partage de périphériques et de multimédia pratique

Le commutateur KVM dispose d'un contrôle multimédia intégral avec des ports 3,5 mm pour haut-parleur et microphone distincts ainsi que deux ports USB distincts du clavier et de la souris HID. La prise en charge audio indépendante vous permet de partager l'audio analogique indépendant à partir de chacun de vos ordinateurs connectés tandis que le hub USB 2 ports vous permet de partager des périphériques USB entre chaque ordinateur connecté.

Certifications, rapports et compatibilité















Applications

- Idéal dans les environnements où la bande passante et la création d'image de haute qualité sont essentielles, telles que le graphisme, le montage vidéo, le médical, la CAO
- Faites fonctionner plusieurs ordinateurs dans les chaînes de fabrication ou installez le commutateur KVM dans votre salle de serveurs, pour un accès à plusieurs ordinateurs

Spécifications techniques

- Productivité maximale avec double affichage et accès à plusieurs ordinateurs
- Contrôle multimédia intégral avec des ports 3,5 mm pour haut-parleur et microphone distincts
- Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions Ultra HD 4K à 60 Hz
- Partagez vos périphériques USB avec le hub USB 2 ports intégré
- Accédez facilement aux ordinateurs avec un bouton-poussoir et un raccourci clavier

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Hauteur U 2U

Prise en charge audio Oui

Nombre de ports KVM 4

Plateformes prises en

charge

USB

Type de vidéo du PC DisplayPort

Prise en charge écran

double

2

Montage sur bâti En option

Câbles inclus Non



	Mode cascade	Non
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Non
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Vitesse max. de transfert de données	500 Mbit/s (USB 2.0)
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Résolutions prises en charge	1024x768
		1280x720 (High-definition 720p)
		1920x1080 (High-definition 1080p)
		1920x1200
		2560x1600
		3840 x 2160 (4K)@ 60hz
	Format d'image	16:9
	Prise en charge grand écran	Oui
	Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	MTBF	142000 heures
Connecteur(s)	Interface(s) console	2 - DisplayPort (20 broches)

2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)



2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1

Connecteurs hôte 2 - USB B (4 broches)

8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

8 - DisplayPort (20 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux 4 - Vert - Indicateur de statut en ligne (une DEL par

port)

4 - Rouge - Indicateur de sélection (une DEL par port)

1 - Alimentation

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.6 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 1.5 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation

électrique

18 W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

0 - 40

Température de

stockage

-10 - 60

Humidité

0 % - 80 %



Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 5.0 in [12.7 cm]

Largeur du produit 8.5 in [21.6 cm]

Hauteur du produit 2.5 in [6.4 cm]

Poids du produit 2.6 lb [1.2 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 11.7 in [29.6 cm]

Package Width 9.6 in [24.4 cm]

Package Height 3.4 in [8.6 cm]

Poids brut 3.8 lb [1.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du

Nord / JP / EU / GB / ANZ)

1 - Guide de démarrage rapide

4 - Pieds en caoutchouc

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis