

Switch KVM double affichage DisplayPort 4K 60 Hz à 4 ports avec hub USB 2.0 intégré

N° de produit: SV431DPDDUA2



Ce commutateur KVM DP 4 ports double écran combine deux écrans 4K 60 Hz avec le contrôle par commutateur KVM de quatre ordinateurs Mac et PC connectés. Il offre une prise en charge des périphériques USB et audio, ainsi qu'une capacité d'affichage à deux écrans, ce qui simplifie la création d'un poste de travail multimédia capable de basculer entre deux systèmes à double écran.

Optimisez votre productivité avec deux sorties vidéo

Avec deux entrées vidéo DP et un contrôle de quatre ordinateurs différents, ce commutateur KVM Ultra HD permet d'optimiser la productivité en vous donnant la liberté d'effectuer plusieurs tâches simultanément. Chacun des ports DP prend en charge des résolutions jusqu'à 4K 60 Hz, pour obtenir une zone d'affichage maximale.

Qualité d'image remarquable

Le commutateur KVM DisplayPort double écran prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz et peut facilement piloter deux grands écrans DP. C'est une solution idéale pour la création de postes de travail dédiés à la création d'image de haute qualité, comme les activités de graphisme.

Partage de périphériques et de multimédia pratique

Le commutateur KVM dispose d'un contrôle multimédia intégral avec des ports 3,5 mm pour haut-parleur et microphone distincts ainsi que deux ports USB distincts du clavier et de la souris HID. La prise en charge audio indépendante vous permet de partager l'audio analogique indépendant à partir de chacun de vos ordinateurs connectés tandis que le hub USB 2 ports vous permet de partager des périphériques USB entre chaque ordinateur connecté.

Le modèle SV431DPDDUA2 bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Idéal dans les environnements où la bande passante et la création d'image de haute qualité sont essentielles, telles que le graphisme, le montage vidéo, le médical, la CAO
- Faites fonctionner plusieurs ordinateurs dans les chaînes de fabrication ou installez le commutateur KVM dans votre salle de serveurs, pour un accès à plusieurs ordinateurs

Spécifications techniques

- Productivité maximale avec double affichage et accès à plusieurs ordinateurs
- Contrôle multimédia intégral avec des ports 3,5 mm pour haut-parleur et microphone distincts
- Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions Ultra HD 4K à 60 Hz
- Partagez vos périphériques USB avec le hub USB 2 ports intégré
- Accédez facilement aux ordinateurs avec un bouton-poussoir et un raccourci clavier

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	2U
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DisplayPort
Prise en charge écran double	2
Montage sur bâti	En option
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Vitesse max. de transfert de données	500 Mbit/s (USB 2.0)
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Résolutions prises en charge	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Format d'image	16:9
Prise en charge grand écran	Oui
Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	142000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	DisplayPort (20 broches) USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
----------------------	--



	USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
Connecteurs hôte	DisplayPort (20 broches)
	USB B (4 broches)
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Vert - Indicateur de statut en ligne (une DEL par port)
	Rouge - Indicateur de sélection (une DEL par port)
	Alimentation


Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	18 W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 - 40
Température de stockage	-10 - 60
Humidité	0 % - 80 %

Caractéristiques physiques



Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	5.0 in [12.7 cm]
Largeur du produit	8.5 in [21.6 cm]
Hauteur du produit	2.5 in [63.5 mm]
Poids du produit	2.7 lb [1.2 kg]

Informations
d'emballage

Package Length	11.7 in [29.7 cm]
Package Width	9.6 in [24.3 cm]
Package Height	3.4 in [87.0 mm]
Poids brut	3.9 lb [1.8 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
	Commutateur KVM
	Guide de démarrage rapide
	Pieds en caoutchouc

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

