

Switch KVM a 4 porte per Dual DisplayPort - 4k 60Hz

ID prodotto: SV431DPDDUA2



Lo switch KVM per due monitor a quattro porte consente di associare due display 4K a 60 Hz controllando quattro computer Mac e PC connessi. Oltre al supporto per periferiche audio e periferiche USB, lo switch KVM è compatibile con l'utilizzo di due display e consente quindi di creare una workstation multimediale dove si alternano sistemi DisplayPort Dual Head.

Massima produttività con due video

Grazie ai due ingressi video DP e alla possibilità di controllare quattro computer diversi, questo switch KVM Ultra HD aiuta a ottimizzare la produttività e consente di eseguire più attività contemporaneamente. Ogni porta DP è compatibile con una risoluzione fino a 4K a 60 Hz per il massimo spazio di visualizzazione dello schermo.

Qualità straordinaria delle immagini

Lo switch DisplayPort KVM per due monitor è compatibile con risoluzioni fino a 4K a 60 Hz e può supportare con facilità due display DP di grandi dimensioni. È la soluzione ideale per creare workstation in cui l'alta qualità dell'imaging ha un'importanza fondamentale, come ad esempio nel graphic design.

Condivisione pratica delle periferiche e dei contenuti multimediali

Lo switch KVM assicura il massimo controllo dei contenuti multimediali grazie a due porte distinte da 3,5 mm per microfono e altoparlante e due porte USB separate da mouse e tastiera HID. Il supporto per audio indipendente consente di condividere l'audio analogico trasmesso da ogni computer collegato, mentre l'hub USB a due porte permette di condividere le periferiche USB dei computer connessi.

Il prodotto SV431DPDDUA2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideale negli ambienti in cui l'alta qualità dell'imaging e la larghezza di banda per l'elaborazione hanno un'importanza fondamentale, come nel graphic design, nell'editing video, nelle applicazioni mediche e nei disegni CAD
- Lo switch KVM può essere utilizzato per gestire diversi computer nelle linee di produzione o installato nella sala server per accedere a più sistemi

Caratteristiche

- Massima produttività grazie all'accesso a più computer con due display
- Massimo controllo dei contenuti multimediali, grazie al supporto per due porte da 3,5 mm per microfono e altoparlante
- Immagini di qualità straordinaria con supporto delle risoluzioni Ultra HD 4K a 60 Hz
- Consente di condividere le periferiche USB grazie all'hub USB a 2 porte incorporato
- Accesso semplificato ai computer con commutazione tramite pulsanti intuitivi e combinazioni di tasti

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	2U
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	2
Montaggio a rack	Opzionale
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	500 Mbps (USB 2.0)
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Proporzioni	16:9
Widescreen supportato	Sì
scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	142000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	DisplayPort (20 pin) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
--------------------	---



	USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
Connettori host	USB B (4 pin)
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	DisplayPort (20 pin)
<hr/>	
Indicatori	
Indicatori LED	Verde - Indicatore online (un LED per porta)
	Rosso - Indicatore selezione (un LED per porta)
	Alimentazione
<hr/>	
Alimentazione	
Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18 W
<hr/>	
Ambientale	
Temperatura d'esercizio	0 - 40
Temperatura di conservazione	-10 - 60
Umidità	0% - 80%
<hr/>	
Caratteristiche fisiche	
Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio



Lunghezza prodotto	5.0 in [12.7 cm]
Larghezza prodotto	8.5 in [21.6 cm]
Altezza prodotto	2.5 in [63.5 mm]
Peso prodotto	2.7 lb [1.2 kg]

Informazioni confezione

Package Length	11.7 in [29.7 cm]
Package Width	9.6 in [24.3 cm]
Package Height	3.4 in [87.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.9 lb [1.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Switch KVM
	adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Guida di avvio rapido
	Piedini in gomma

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

