

## Switch Comutador KVM de 4 Puertos Dobles DisplayPort de 4K 60Hz - KVM de 4 Puertos Diales DP

ID del Producto: SV431DPDDUA2



Este switch comutador KVM DP doble de 4 puertos combina 2 pantallas 4K 60Hz con control de comutador KVM de cuatro computadoras y Mac conectadas. Es compatible con audio y periféricos USB, así como con 2 pantallas, lo cual facilita la creación de una estación de trabajo multimedia con capacidad para la conmutación entre dos sistemas DP de doble cabezal.

Obtenga la máxima productividad, gracias a la opción de doble video

Con dos entradas de video DP y control de cuatro computadoras diferentes, este switch comutador KVM Ultra HD ayuda a maximizar la productividad al darle la libertad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Cada uno de los puertos DP es compatible con resoluciones de hasta 4K 60Hz, lo cual permite el máximo espacio de visualización en pantalla.

Impresionante calidad de imágenes

Este switch KVM DisplayPort dual es compatible con resoluciones 4K a 60Hz y permite la fácil transmisión a través de dos pantallas Displayport grandes. Una solución ideal para la configuración de estaciones de trabajo en las que la alta calidad de la imagen resulta fundamental, como en el diseño gráfico.

Práctico uso compartido multimedia y periférico

El conmutador KVM cuenta con control multimedia completo con puertos de micrófono y parlantes de 3.5mm separados y dos puertos USB separados del teclado y el mouse HID. El soporte de audio independiente le permite compartir audio analógico independiente desde cada uno de sus computadoras conectadas, mientras que el concentrador USB de 2 puertos le permite compartir dispositivos periféricos USB entre cada computadora conectada.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Es ideal para entornos donde las imágenes de alta calidad y el ancho de banda informático son fundamentales, tales como en diseño gráfico, edición de vídeo, medicina y dibujos CAD
- Use múltiples ordenadores en líneas de producción o instale el conmutador KVM en su sala de servidores con el fin de posibilitar el acceso multiordenador

## Características

- Máxima productividad, gracias a la función de doble pantalla y acceso a varias computadoras
- Control total multimedia y compatibilidad de entrada de 3.5mm de audio y parlantes por separado
- Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones Ultra HD 4K a 60Hz
- Comparta sus dispositivos periféricos USB mediante el concentrador USB integrado con 2 puertos
- Acceda fácilmente a las computadoras, gracias a la conmutación mediante teclas de acceso rápido y botones

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	2U
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DisplayPort
Soporte de Pantalla Doble	2
Montaje en Rack	Opcional

---

Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No
<hr/>	
Rendimiento	
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	500Mbps (USB 2.0)
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Relación de Aspecto	16:9
Pantalla Plana Soportada	Sí
Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	142000 horas
<hr/>	
Conektor(es)	
Interfaz(es) de	2 - DisplayPort (20 pines)

**Consola**

	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
Conectores del Host	2 - USB B (4 pines)
	8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	8 - DisplayPort (20 pines)

---

**Indicadores**

Indicadores LED	4 - Verde - Indicador Online (Un LED por puerto)
	4 - Rojo - Indicador de Selección (Un LED por puerto)
	1 - Alimentación

---

**Requisitos de Energía**

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18 W

---

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa	0 - 40
Temperatura de Almacenamiento	-10 - 60
Humedad	0% - 80%

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	5.0 in [12.7 cm]
Ancho del Producto	8.5 in [21.6 cm]
Altura del Producto	2.5 in [6.4 cm]
Peso del Producto	2.6 lb [1.2 kg]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	11.7 in [29.6 cm]
Ancho de la Caja	9.6 in [24.4 cm]
Altura de la Caja	3.4 in [8.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 lb [1.7 kg]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Comutador KVM
	1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	1 - Guía rápida de inicio
	4 - Patas de Goma

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.