

4 poorts Dual DisplayPort KVM switch - 4K 60Hz

Productcode: SV431DPDDUA2



Deze dual DP KVM-switch met 4 poorten combineert dual 4K 60Hz schermen met KVM-switchbesturing van vier verbonden pc's en Mac-computers. Het ondersteunt audio en USB-randapparaten en kan met twee schermen worden gebruikt, waardoor u eenvoudig een multimedia-werkplek kunt maken waar u kunt schakelen tussen twee dual-head DP systemen.

Maximale productiviteit met dubbele video

Met twee DP video-inputs en de controle over vier verschillende computers helpt deze Ultra HD KVM-switch de productiviteit te maximaliseren door u de vrijheid te geven om te multitasken. Elk van de DP poorten ondersteunt resoluties tot 4K 60Hz voor maximale schermweergave.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

De dubbele DisplayPort KVM-switch ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz, en kan gemakkelijk twee grote DP-schermen aansturen. Een ideale oplossing voor het maken van werkplekken waar hoogwaardige beeldvorming van cruciaal belang is, zoals bij grafisch ontwerpen.

Gemakkelijk delen van multimedia en randapparatuur

De KVM-switch biedt volledige multimediacontrole met afzonderlijke 3,5 mm microfoon- en luidspreker poorten en twee USB-poorten naast die voor het HID-toetsenbord en de muis. Met de onafhankelijke audio-ondersteuning kunt u onafhankelijk analoge audio delen van elk van uw verbonden computers, terwijl u met de USB-hub met twee poorten USB-randapparaten kunt delen tussen elke verbonden computer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal in omgevingen waar de bandbreedte voor hogekwaliteits-imaging en -computing van essentieel belang is, zoals grafisch ontwerpen, videobewerking, medisch, CAD-tekenen
- Bedien meerdere computers in productielijnen of installeer de KVM-switch in uw serverruimte voor toegang tot meerdere computers

Eigenschappen

- Maximale productiviteit met twee schermen en toegang tot meerdere computers
- Volledige multimediabediening met aparte 3,5 mm microfoon- en luidsprekerondersteuning
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K resoluties bij 60 Hz
- Deel uw USB-randapparaten met de geïntegreerde 2-poorts USB hub
- Probleemloze toegang tot computers met hotkeys en drukknoppen switching

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	2U
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	2
Rack-monteerbaar	Optioneel
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	500 Mbps (USB 2.0)
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Beeldverhouding	16:9
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	142000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - DisplayPort (20-polig)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Hostaansluitingen		2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
		2 - USB B (4-polig)
		8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
		8 - DisplayPort (20-polig)
Indicatoren		
	LED-indicatoren	4 - Groen - online-indicator (1 LED per poort)
		4 - Rood- selectie-indicator (1 LED per poort)
		1 - Power
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	18 W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0 - 40
	Opslagtemperatuur	-10 - 60
	Vochtigheid	0% - 80%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal

Lengte product	5.0 in [12.7 cm]
Breedte product	8.5 in [21.6 cm]
Hoogte product	2.5 in [6.4 cm]
Gewicht product	2.6 lb [1.2 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.7 in [29.6 cm]
Package Width	9.6 in [24.4 cm]
Package Height	3.4 in [8.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.8 lb [1.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
	1 - Verkorte handleiding
	4 - Rubberen voetjes

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.