

4-ports Dual DisplayPort KVM-switch - 4K 60 Hz

Produkt ID: SV431DPDDUA2



Denna 4-ports dual DP KVM-switch kombinerar dubbla 4K 60Hz-skärmar med KVM-switchkontroll av fyra anslutna PC- och Mac-datorer. Den har stöd för ljud- och USB-kringutrustning samt möjlighet till dubbla skärmar, vilket gör det enkelt att skapa en multimedia-arbetsstation som kan växla mellan två DP- system.

Maximera produktiviteten med dubbel video

Med två DP-videoingångar och kontroll av fyra olika datorer hjälper denna Ultra HD KVM-switch till att maximera produktiviteten genom friheten att multitaska. Varje DP-port stöder upplösningar på upp till 4K 60Hz, för maximalt skärmvisningsutrymme.

Enastående bildkvalitet

Den dubbla DisplayPort KVM-switchen stöder upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz och kan enkelt driva två stora DP-skärmar. En idealisk lösning för att skapa arbetsstationer där bildbehandling av hög kvalitet är kritiskt, som till exempel inom grafisk design.

Bekväm delning av multimedia och kringutrustning

KVM-switchen har full multimediakontroll med separata 3,5 mm mikrofon- och högtalar-portar samt två USB-portar separerade från HID-tangentbord och mus. Det oberoende audiostödet gör att du kan dela oberoende analog audio från alla anslutna datorer, medan USB-hubben med 2 portar gör att du kan dela USB-kringutrustning mellan varje ansluten dator.

SV431DPDDUA2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Idealisk i miljöer där högkvalitativ bildhantering och databehandlingens bandbredd är kritisk, som inom grafisk design, videoredigering, medicinska tillämpningar, CAD-ritning
- Använd flera datorer i produktionslinjer eller installera KVM-switchen i ert serverrum, för åtkomst till flera datorer

Funktioner


- Maximal produktivitet med dubbla skärmar och åtkomst till flera datorer
- Total multimediateknik med stöd för separat 3,5 mm mikrofon och högtalare
- Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K-upplösningar vid 60 Hz
- Dela dina USB-tillägg med inbyggd USB-hubb med 2 portar
- Få åtkomst till datorer med växling via snabbkommandon och knapp

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	2U
Audio	Ja
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DisplayPort
Flera skärmar	2
Hyllmonterbar	Valfri
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
--	-----



DVI-stöd	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	500 Mbps (USB 2.0)
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Bredd-/höjdförhållande	16:9
Stöd för widescreen	Ja
Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägscommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	142000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	DisplayPort (20-stifts) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 3.5 mm minijack (3-polig) USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
Värdkontakter	USB B (4-stifts)

3.5 mm minijack (3-polig)

DisplayPort (20-stifts)

Indikatorer

LED-indikatorer	Grön - online-indikator (en LED per port)
	Röd - valindikator (en LED per port)
	Ström

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A
Utspänning	12V DC
Utström	1.5 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18 W

Miljö

Drifttemperatur	0 - 40
Förvaringstemperatur	-10 - 60
Luftfuktighet	0 % - 80 %

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	5.0 in [12.7 cm]
Produktbredd	8.5 in [21.6 cm]
Produkt höjd	2.5 in [63.5 mm]

Produktvikt 2.7 lb [1.2 kg]

Förpackning

Package Length 11.7 in [29.7 cm]

Package Width 9.6 in [24.3 cm]

Package Height 3.4 in [87.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.9 lb [1.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

KVM-switch

universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

Snabbstartsguide

Gummifötter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

