

Switch KVM USB DisplayPort à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 4K 30 Hz

N° de produit: SV431DPU3A2



Ce commutateur KVM USB 3.0 DisplayPort à 4 ports vous permet de contrôler quatre ordinateurs DisplayPort (DP) avec un seul jeu de clavier, souris et moniteur. Le KVM comporte aussi l'audio 3,5 mm et un hub USB 3.0 à 3 ports intégré.

Ce commutateur KVM offre un hub USB 3.0 à 3 ports intégré, séparé de votre souris et clavier HID, ce qui vous permet de partager des périphériques USB entre chaque ordinateur connecté et d'éviter de devoir encourir la dépense d'un équipement séparé. Ce hub USB 3.0 connecte automatiquement les appareils USB connectés à l'ordinateur sélectionné, ce qui vous évite de devoir débrancher et rebrancher vos périphériques.

Avec la prise en charge de l'USB 3.0, vous pouvez atteindre des vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gb/s pour assurer une performance parfaite de vos périphériques USB. Idéal pour transférer rapidement des données vers des disques USB 3.0 externes.

Offrant la prise en charge de résolutions jusqu'à l'Ultra HD 4K à 30 Hz, ce commutateur KVM DisplayPort à 4 ports peut facilement gérer de grands écrans DP, ce qui est idéal pour les applications graphiques qui requièrent une prise en charge vidéo haute résolution.

Ce commutateur KVM est équipé de ports audio auxiliaires 3,5 mm, qui vous permettent de partager l'audio analogique indépendant, à partir de chacun de vos ordinateurs connectés, au moyen de vos haut-parleurs de bureau. L'audio indépendante, ainsi que la vidéo DP 4K, vous donne un contrôle multimédia complet entre différents ordinateurs, ce qui rend ce KVM idéal pour les applications professionnelles créatives comme la vidéo et l'édition ou la création de sonorités.

Le modèle SV431DPU3A2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Contrôlez quatre ordinateurs DisplayPort USB à l'aide d'un seul ensemble de périphériques de console (clavier, souris et moniteur)
- Exécutez des applications multimédia Ultra HD comme le graphisme ou les créations CAM ou CAO
- Partagez des périphériques USB 3.0 entre quatre ordinateurs

Spécifications techniques

- Partagez facilement des périphériques au moyen du hub USB 3.0 intégré
- Une qualité d'image étonnante avec la prise en charge des résolutions Ultra HD 4K
- Un contrôle multimédia complet avec un support auxiliaire 3,5 mm
- Aucun logiciel ni pilote requis
- Ports souris et clavier HID indépendants

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB 3.0
Type de vidéo du PC	DisplayPort
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	En option
Câbles inclus	Non
Normes de l'industrie	HDCP 2.2
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Longueur max. de câble	32.8 ft [10 m]
Résolutions numériques max.	3840x2160 @ 30 Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Prise en charge de l'audio stéréo 2 voies
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	143000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	DisplayPort (20 broches)
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteurs hôte	DisplayPort (20 broches)
	USB Type-B (9 broches) USB 3.0
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Autre(s) interface(s)	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	À propos des adaptateurs vidéo Si vous utilisez un adaptateur vidéo avec ce commutateur KVM, vous devez utiliser un adaptateur vidéo actif. Si vous utilisez un adaptateur vidéo passif, vous risquez de rencontrer des problèmes de performances.
----------	---



Consultez le fabricant afin de déterminer si l'adaptateur vidéo que vous souhaitez utiliser est un adaptateur actif.

Indicateurs

Indicateurs lumineux	LED de liaison/sélection de ports
	DEL d'alimentation

Alimentation

Tension d'entrée	100 - 240 AC
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5 A
Type de prise	M
Consommation électrique	18

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	8.7 in [22 cm]
Largeur du produit	5.1 in [13 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [43 mm]
Poids du produit	2.3 lb [1.1 kg]

Informations d'emballage

Package Length	11.7 in [29.7 cm]
Package Width	9.6 in [24.4 cm]



Package Height	3.3 in [85 mm]
Poids brut	3.6 lb [1.6 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur KVM DisplayPort 4 ports
	Pieds en caoutchouc
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
	Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

