

Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K

ID prodotto: SV431DPU3A2



Questo switch KVM DisplayPort USB 3.0 a 4 porte permette di controllare quattro computer dotati di DisplayPort (DP) con un solo set di monitor, tastiera e mouse. Il KVM è dotato inoltre di audio da 3,5 mm e di un hub USB 3.0 a 3 porte incorporato.

Questo switch KVM offre un hub USB 3.0 a 3 porte integrato, separato dalla tastiera e dal mouse HID, per consentire di condividere le periferiche USB tra ciascun computer connesso ed evitare la spesa di apparecchiature distinte. L'hub USB 3.0 commuta automaticamente i dispositivi USB connessi verso il computer selezionato, evitando il fastidio di scollegare e ricollegare le periferiche.

Grazie al supporto per USB 3.0, è possibile raggiungere velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps, per assicurare prestazioni perfette per le periferiche USB - ideale per trasferire rapidamente i dati alle unità USB 3.0 esterne.

Grazie al supporto di risoluzioni fino a Ultra HD 4K a 30 Hz, questo switch KVM DisplayPort a 4 porte offre la possibilità di gestire con facilità display DP di grandi dimensioni, ideale per le applicazioni grafiche che richiedono il supporto video ad alta risoluzione.

Lo switch KVM è dotato di porte audio da 3,5 mm ausiliarie, che permettono di condividere audio analogico indipendente, da ciascuno dei computer connessi, con il proprio set di altoparlanti del desktop. L'audio indipendente, unitamente al video DP 4K, offre il pieno controllo multimediale tra i diversi computer, rendendo questo KVM perfetto per applicazioni professionali creative, quali progettazione o editing di video e audio.

SV431DPU3A2 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Controllo di quattro computer USB DisplayPort con un singolo set di periferiche da console (tastiera, mouse e monitor)
- Consente di eseguire applicazioni multimediali Ultra HD, quali progettazione grafica o creazioni CAD e CAM
- Consente di condividere le periferiche USB 3.0 tra quattro computer

Caratteristiche

- Permette di condividere le periferiche con facilità grazie all'hub USB 3.0 integrato
- Eccezionale qualità delle immagini con supporto per risoluzioni Ultra HD 4K
- Pieno controllo multimediale con supporto ausiliario da 3,5 mm
- Nessun driver o software necessario
- Porte per tastiera e mouse HID indipendenti

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB 3.0
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Opzionale
Cavi inclusi	No
Standard del settore	HDCP 2.2
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti	No
----------------------	----



di scelta rapida

Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Lunghezza max cavo	32.8 ft [10 m]
Risoluzioni digitali massime	3840x2160 @ 30 Hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Supporto stereo a 2 canali
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	143000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	DisplayPort (20 pin)
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Connettori host	DisplayPort (20 pin)
	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Altre Interfacce	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Note/requisiti speciali

Nota	<p>Informazioni sugli adattatori video</p> <p>Con questo switch KVM è necessario utilizzare un adattatore video attivo. L'utilizzo di un adattatore video passivo potrebbe causare problemi relativi alle prestazioni.</p> <p>Controllare se l'adattatore video che si desidera utilizzare è di tipo attivo.</p>
------	--

Indicatori

Indicatori LED	LED selezione porte/collegamento
----------------	----------------------------------

LED alimentazione

Alimentazione

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5 A
Tipo presa	M
Consumo energetico	18

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH senza condensa


Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	8.7 in [22 cm]
Larghezza prodotto	5.1 in [13 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [43 mm]
Peso prodotto	2.3 lb [1.1 kg]

Informazioni confezione

Package Length	11.7 in [29.7 cm]
Package Width	9.6 in [24.4 cm]
Package Height	3.3 in [85 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.6 lb [1.6 kg]

Contenuto della confezione



Incluso nella
confezione

Switch KVM DisplayPort a 4 porte

Piedini in gomma

adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)

Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

