

DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 4K 30 Hz

Produkt ID: SV431DPU3A2



Med denna USB 3.0 DisplayPort KVM-switch med 4 portar kan du kontrollera fyra DisplayPort-datorer (DP) med en enda uppsättning av skärm, tangentbord och mus. KVM:en har dessutom 3,5 mm audio och en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar.

Denna KVM-switch har en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar som är separat från ditt HID-tangentbord och -mus så att du kan dela USB-tillägg mellan varje ansluten dator och slippa kostnaden av separat utrustning. USB 3.0-hubben växlar dina anslutna USB-enheter automatiskt till vald dator så att du slipper bekymret med att koppla ifrån och återansluta dina tillägg.

Med stöd för USB 3.0 kan du uppnå dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps, för att garantera felfri prestanda för dina USB-tillägg - perfekt för att snabbt föra över data till externa USB 3.0-hårddiskar.

Denna DisplayPort KVM-switch med 4 portar har stöd för upplösningar på upp till Ultra HD 4K vid 30 Hz och har förmågan att enkelt driva stora DP-skärmar och är därför idealisk för grafiska tillämpningar som kräver högupplöst videostöd.

KVM-switchen har 3,5 mm aux-audioportar som låter dig dela oberoende analog audio från varje ansluten dator, med din uppsättning av högtalare. Oberoende audio, tillsammans med 4K DP-video, ger dig total multimedia-kontroll mellan olika datorer gör denna KVM perfekt för kreativa professionella tillämpningar som till exempel video- och ljud-design eller redigering.

SV431DPU3A2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Kontrollera fyra DisplayPort USB-datorer med en enda uppsättning av konsoltillägg (tangentbord, mus och skärm)
- Utför Ultra HD multimedia-tillämpningar som till exempel grafisk design eller CAD- och CAM-skapelser
- Dela USB 3.0-tillägg mellan fyra datorer

Funktioner

- Dela tillägg enkelt med hjälp av den inbyggda USB 3.0-hubben
- Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K-upplösningar
- Total multimedia-kontroll med stöd för separat 3,5 mm aux
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Oberoende portar för HID-tangentbord och -mus

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB 3.0
PC-videotyp	DisplayPort
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Valfri
Medföljande kablar	Nej
Industristandarder	HDCP 2.2
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för	Nej
-------------------------------	-----



snabbtangenter	
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal kabellängd	32.8 ft [10 m]
Maximal digital upplösning	3840x2160 @ 30 Hz
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	Stöder stereo i två kanaler
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	143000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	DisplayPort (20-stifts) 3.5 mm minijack (3-polig) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Värdkontakter	DisplayPort (20-stifts) USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 3.5 mm minijack (3-polig)
Övriga gränssnitt	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Om videoadaptrar Om en videoadapter ska användas med denna KVM-switch måste adaptern vara aktiv. Användning av en passiv videoadapter kan påverka prestanda. Kontakta tillverkaren för att ta reda på om den videoadapter som du tänker använda är aktiv.
------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	LED för portval/länk Ström-LED
-----------------	-----------------------------------



Ström

Inspänning	100 - 240 AC
Utspanning	12V DC
Utström	1.5 A
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet	0 ~ 80 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	8.7 in [22 cm]
Produktbredd	5.1 in [13 cm]
Produkt höjd	1.7 in [43 mm]
Produktvikt	2.3 lb [1.1 kg]

Förpackning

Package Length	11.7 in [29.7 cm]
Package Width	9.6 in [24.4 cm]
Package Height	3.3 in [85 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.6 lb [1.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	DisplayPort KVM-switch med 4 portar
	Gummifötter
	universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)



Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

