

## 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 DisplayPort KVM switch met audio en kabels

Productcode: SV431DPU3A



Met de SV431DPU3A 4-poorts USB 3.0 DisplayPort® KVM switch kunt u met één beeldscherm, toetsenbord, muis en audiorandapparatuur 4 pc's met DisplayPort en USB 3.0 gebruiken. Voor nog meer gebruiksgemak zorgen de meegeleverde KVM-kabels.

Deze USB 3.0 KVM switch biedt een geïntegreerde 2-poorts hub die USB 3.0 datatransmissiesnelheden van maximaal 5 Gbps ondersteunt. De switch is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1/1.0-apparatuur, waardoor u uw USB-randapparatuur moeiteloos kunt gebruiken.

Deze 4-poorts DisplayPort KVM switch ondersteunt hoge resoluties (maximaal 2560x1600), waardoor u gemakkelijk grote DisplayPort-beeldschermen kunt gebruiken, ideaal voor grafische toepassingen die een video-output met hoge resolutie vragen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Bedien vier DisplayPort USB-computers met één set randapparatuur (toetsenbord, muis en scherm)
- Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en CAD/CAM-applicaties
- Dankzij de geïntegreerde USB 3.0-hub en microfoon/audio heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u thuis of op kantoor USB-randapparatuur delen

## Eigenschappen

- Geïntegreerde USB 3.0 (5 Gbps)-hub
- Eenvoudige computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Inclusief video-, audio- en USB-kabels
- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- Geen software of drivers nodig
- Aansluitingen voor USB-toetsenbord en -muis
- Ondersteuning voor de schakeling van stereo-audio en microfoon

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB 3.0
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

---

### Prestaties

IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale kabellengte	32.8 ft [10 m]
Maximale analoge resoluties	2560 x 1600



Audiospecificaties	2-kanaals stereo ondersteund
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	117,726 Hours

---

#### Connector(en)

Console-aansluiting(en)	DisplayPort (20-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	3,5 mm mini-jack (3 standen)
Hostaansluitingen	DisplayPort (20-polig)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	3,5 mm mini-jack (3 standen)
Andere aansluiting(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

---

#### Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	PC-keuzeindicator
	Hub-keuzeindicator

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.5 A
Uitgangsspanning	9V DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M



---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	10.0 in [25.5 cm]
Breedte product	4.0 in [10.2 cm]
Hoogte product	1.8 in [45 mm]
Gewicht product	32.5 oz [920 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	10.6 in [26.8 cm]
Package Width	7.5 in [19.2 cm]
Package Height	6.3 in [16 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.8 lb [2.6 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4-poorts USB 3.0 KVM-switch
	DisplayPort® M/M-kabels
	USB 3.0 A-B-kabels
	Audio/microfoonkabels 3,5 mm
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
	Handleiding

---



\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

