

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DisplayPort - 4K 60Hz - para Una Pantalla -
Switch KVM de 4 Puertos DP 1.2 con Hub Ladrón USB 2.0 y Audio - Dell, HP, Apple -
TAA

ID del Producto: SV431DPUA2



Este conmutador KVM de 4 puertos combina capacidades de visualización digital 4K (60Hz) con el control de hasta cuatro ordenadores conectados.

El conmutador KVM DisplayPort admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz y puede controlar una gran pantalla DP con facilidad, lo que permite aprovechar al máximo el espacio de visualización. Este conmutador KVM DisplayPort 1.2, compatible con audio digital 7.1 HD (con pantallas y fuentes compatibles) y audio estéreo de 3,5 mm por separado, ofrece compatibilidad total con audio.


El hub USB 2.0 integrado le permite compartir dos periféricos adicionales (además del teclado y el ratón) entre los ordenadores conectados como si estuvieran directamente conectados, lo que evita los gastos de comprar dispositivos por duplicado, como impresoras y escáneres.

Además de ser compatible con PC, este conmutador KVM DP también es compatible con ordenadores Mac que utilicen un adaptador Mini DisplayPort, incluyendo portátiles, notebooks y tablets.

Los botones del panel frontal facilitan el cambio entre sistemas y la activación del escaneo automático. La funcionalidad de teclas de acceso rápido permite que el acceso al sistema sea rápido, mientras que un pitido confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM de alta calidad y productos relacionados con KVM para ayudarle a acceder a sus sistemas de forma más eficiente sin gastos extra ni enredos de teclados, ratones y monitores adicionales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Imágenes médicas de alta resolución
- Control del servidor de señalización digital de alta resolución
- Diseño y producción multimedia

Características

- **MEJORA LA EFICACIA:** Conmutador KVM DisplayPort de 4 puertos con tecla de acceso directo y conmutación manual para acceder a 4 ordenadores con vídeo DP y concentrador USB. Funciona con las principales marcas, como Dell, HP y Lenovo
- **CALIDAD DE VÍDEO 4K:** El conmutador KVM DisplayPort soporta hasta 4K a 60Hz en un monitor grande | Soporta MST de paso para varias pantallas
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** KVM DP 1.2 de 4 puertos | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MST de Paso | Hub USB 2.0 de 2 puertos | HDCP | Audio analógico de 3,5mm | Conmutación: Tecla de acceso rápido | Independiente del sistema operativo | TAA
- **SENCILLO PARA EL USUARIO:** Conmutador KVM con carcasa de acero compacta y duradera, con botones grandes y hub USB 2.0 integrado para compartir unidades y dispositivos USB entre los ordenadores conectados
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** Este KVM cumple con la TAA, y StarTech.com ofrece una garantía de 3 años y un soporte técnico gratuito y multilingüe de por vida con sede en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4

Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DisplayPort
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Opcional
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps (USB 2.0)
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 60hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	138327 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	1 - DisplayPort (20 pines)
	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1

Conectores del Host	4 - DisplayPort (20 pines)
	4 - USB B (4 pines)
	8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Software

Compatibilidad OS	Independiente del OS: no requiere software/controladores
-------------------	--

Indicadores

Indicadores LED	4 - Verde - Indicador Online (Un LED por puerto)
	4 - Rojo - Indicador de Selección (Un LED por puerto)
	1 - Alimentación

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18 W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humedad	0% ~ 80%

Características

Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	8.7 in [22.0 cm]
Ancho del Producto	5.2 in [13.1 cm]
Altura del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Peso del Producto	2.3 lb [1.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.5 in [21.6 cm]
Ancho de la Caja	16.2 in [41.2 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [8.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.6 lb [1.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
	4 - patas de goma
	1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	1 - guía rápida de inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.