

Switch KVM DisplayPort à 4 Ports - 4K60Hz - Écran Unique - Switch KVM USB UHD DP 1.2 à 2 Ports avec Hub USB 3.0 Intégré et Audio - Dell HP Apple Lenovo - Conforme TAA

Nº de produit: SV431DPUA2



Ce commutateur KVM 4 ports associe des fonctionnalités d'affichage numérique 4K (60 Hz) au contrôle d'un maximum de quatre ordinateurs connectés.

Le commutateur KVM DisplayPort prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz et peut facilement gérer un grand écran DP pour une zone d'affichage maximale. Grâce à la prise en charge de l'audio numérique HD 7.1 et à l'audio stéréo 3,5 mm séparé, le commutateur KVM DisplayPort 1.2 offre une compatibilité audio complète.

Le hub USB 2.0 intégré partage deux périphériques supplémentaires (en plus du clavier et de la souris) entre les ordinateurs reliés, comme s'ils étaient directement connectés. Il élimine ainsi les coûts liés à la possession de périphériques en double, comme les imprimantes et scanners.

Ce commutateur DP KVM prend en charge les PC, mais est aussi compatible avec les ordinateurs Mac, comme les ordinateurs portables et les tablettes, grâce à l'adaptateur Mini DisplayPort.

Les boutons poussoir à l'avant permettent de basculer facilement entre les systèmes et d'activer le balayage automatique. La fonctionnalité de touches de raccourci permet d'accéder rapidement à chaque système, chaque changement étant confirmé par un signal sonore.

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Imagerie médicale haute résolution
- Contrôle de serveur pour panneaux d'affichage numérique haute résolution
- Conception et production multimédia

## Spécifications techniques

- AMÉLIORER L'EFFICACITÉ : Switch KVM 4 ports DisplayPort avec touche de raccourci et commutation manuelle pour accéder à 4 ordinateurs avec vidéo DP et hub USB 3.0 ; fonctionne avec les principales marques, notamment Dell, HP et Lenovo
- QUALITÉ VIDÉO 4K : Le switch KVM DisplayPort prend en charge jusqu'à 4K à 60 Hz sur un grand écran. Il prend en charge le MST Passthrough pour plusieurs écrans
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : KVM 4 ports DP 1.2 | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MST Passthrough | Hub 2 ports USB 2.0 | HDCP | Audio analogique 3,5mm | Commutation : Hotkey et bouton poussoir | Indépendant du système d'exploitation | TAA
- PRATIQUE : Switch KVM avec boîtier en acier compact et durable, doté de grands boutons et d'un hub USB 2.0 intégré pour le partage de lecteurs et de périphériques USB entre les ordinateurs connectés
- L'AVANTAGE DE STARTECH.COM : Ce KVM est conforme à la norme TAA, et StarTech.com offre une garantie de 3 ans et une assistance technique multilingue gratuite à vie, 24/5, basée en Amérique du Nord

---

### Matériel

Politique de garantie    3 Years

Hauteur U                1U

Prise en charge audio    Oui

Nombre de ports KVM    4

---

Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DisplayPort
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	En option
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non

---

**Performance**

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavier	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s (USB 2.0)
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	138327 heures

---

**Connecteur(s)**

Interface(s) console	1 - DisplayPort (20 broches)
	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1

Connecteurs hôte 4 - DisplayPort (20 broches)

4 - USB B (4 broches)

8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Indépendant du système d'exploitation : aucun logiciel ou pilote requis

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux 4 - Vert - Indicateur de statut en ligne (une DEL par port)

4 - Rouge - Indicateur de sélection (une DEL par port)

1 - Alimentation

#### Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.6 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 1.5 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation électrique 18 W

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humidité 0 % ~ 80 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du produit	5.2 in [13.1 cm]
Hauteur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Poids du produit	2.3 lb [1.0 kg]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.5 in [21.6 cm]
Largeur du Colis	16.2 in [41.2 cm]
Hauteur du Paquet	3.5 in [8.9 cm]
Poids brut	3.6 lb [1.6 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM  4 - Patins protecteurs  1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)  1 - Guide de démarrage rapide
-----------------------	---

---

Informations de garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis