

Switch KVM DisplayPort a 4 porte - 4K 60Hz - Schermo singolo - Switch KVM USB UHD DP 1.2 a doppia porta - Hub USB 2.0 integrato e audio - Dell, HP, Apple, Lenovo - TAA

ID prodotto: SV431DPUA2



Questo switch KVM a 4 porte consente di sfruttare le funzionalità dei display digitali 4K (60 Hz) e di controllare fino a quattro computer collegati.

Lo switch DisplayPort KVM è compatibile con risoluzioni fino a 4K a 60 Hz e può supportare con facilità un display DisplayPort di grandi dimensioni per il massimo spazio di visualizzazione. Dotato di supporto per l'audio digitale HD 7.1 (con i display e le origini che supportano tale tecnologia) e di connettori audio stereo separati da 3,5 mm, lo switch DisplayPort 1.2 KVM garantisce una compatibilità audio completa.


L'hub USB 2.0 con Switch KVM integrato consente di condividere due periferiche aggiuntive (oltre alla tastiera e al mouse) tra i computer collegati come se fossero collegate direttamente, eliminando i costi legati all'acquisto di altri dispositivi come stampanti e scanner.

Oltre a supportare i PC, questo switch DisplayPort KVM è compatibile anche con i computer Mac (laptop, notebook e tablet) mediante un adattatore mini DisplayPort.

I pulsanti sul pannello frontale consentono di passare con facilità da un sistema all'altro e di attivare la scansione automatica. Le funzionalità a combinazioni di tasti consentono di accedere rapidamente a ogni sistema, mentre un segnale acustico conferma l'avvenuta commutazione.

StarTech.com offre una vasta selezione di switch KVM e prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Diagnostica per immagini ad alta risoluzione in campo medico
- Controllo server di pubblicità digitale a elevata risoluzione
- Progettazione e produzione multimediale

## Caratteristiche

- **MIGLIORA L'EFFICIENZA:** Switch KVM DisplayPort a 4 porte con tasto di scelta rapida e commutazione manuale per accedere a 4 computer con video DP e hub USB. Funziona con le principali marche come Dell, HP e Lenovo
- **QUALITÀ VIDEO 4K:** lo switch KVM DisplayPort supporta fino a 4K a 60Hz su un monitor di grandi dimensioni; Supporta MST Passthrough per display multipli
- **SPECIFICHE TECNICHE:** KVM a 4 porte DP 1.2; 3840 x 2160 60Hz; 4K UHD MST Passthrough; 2 porte USB 2.0 Hub; HDCP; 3.5mm Audio analogico; Commutazione: Hotkey e Push Button; Indipendente dal S; TAA
- **FACILE DA USARE:** lo switch KVM con alloggiamento in acciaio compatto e durevole presenta grandi pulsanti e un hub USB 2.0 integrato per condividere unità e dispositivi USB tra i computer collegati
- **IL VANTAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI:** Questo KVM è conforme alla normativa TAA e supportato per 3 anni incluso il supporto tecnico multilingue gratuito a vita 24/5

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Altezza U	1U
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB

Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Opzionale
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

---

#### Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps (USB 2.0)
Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz
Widescreen supportato	Sì
scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	138327 Ore

---

#### Connettore/i

Interfacce console	1 - DisplayPort (20 pin)
	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
Connettori host	4 - DisplayPort (20 pin)

4 - USB B (4 pin)

8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi

Indipendente dal sistema operativo: non sono necessari driver o altro software

---

Indicatori

Indicatori LED

4 - Verde - Indicatore online (un LED per porta)

4 - Rosso - Indicatore selezione (un LED per porta)

1 - Alimentazione

---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.6 A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.5 A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 18 W

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Umidità 0% ~ 80%

---

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza prodotto	5.2 in [13.1 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Peso prodotto	2.3 lb [1.0 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.5 in [21.6 cm]
Package Width	16.2 in [41.2 cm]
Package Height	3.5 in [8.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.6 lb [1.6 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
	4 - poggiapiedi
	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - guida di avvio rapido

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.