

4 Port DisplayPort KVM Switch, 4K 60Hz, Single Display, Dual Port UHD DP 1.2 USB KVM Switch met Geïntegreerde USB 2.0 Hub & Audio, Dell, HP, Apple, Lenovo, TAA Compliant

Productcode: SV431DPUA2



Deze 4-poorts KVM switch combineert 4K (60 Hz) digitale weergavemogelijkheden met bediening van tot vier aangesloten computers.

De DisplayPort KVM switch ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz, en kan gemakkelijk een groot DP scherm aansturen voor eenvoudige, maximale beeldruimte. Met ondersteuning van 7.1 HD digitale audio (met ondersteunde schermen en bronnen) en aparte 3,5 mm stereoaudio biedt de DisplayPort 1.2 KVM switch volledige audiocompatibiliteit.


Met de geïntegreerde USB 2.0 hub kunt u twee extra randapparaten delen (naast toetsenbord en muis) met aangesloten computers alsof ze direct zijn aangesloten, zodat u de kosten van dubbele apparaten zoals printers en scanner elimineert.

Deze DP KVM switch ondersteunt niet alleen Windows pc's, maar ook Mac computers met behulp van een Mini DisplayPort adapter, inclusief laptops, notebooks en tablets.

Met de drukknoppen op het frontpaneel kunt eenvoudig tussen systemen wisselen en de auto-scan activeren. De hotkey-functie biedt snelle toegang tot elk systeem, terwijl een bromtoon de wisseling bevestigt.

StarTech.com biedt een breed assortiment van hoogwaardige KVM switches en -producten waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en warboel van extra toetsenborden, muizen en schermen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- High-resolution medische beeldvorming
- Bediening van narrowcasting-servers met hoge resolutie
- Multimedia design en productie

Eigenschappen

- GROTERE EFFICIËNTIE: 4 port DisplayPort KVM-switch met hotkey en handmatige schakeling voor toegang tot 4 computers met DP-video en USB-hub. Werkt met topmerken zoals Dell, HP en Lenovo
- 4K VIDEO KWALITEIT: Deze DisplayPort KVM switch ondersteunt tot 4K bij 60Hz op één groot beeldscherm | Ondersteunt MST Passthrough voor meerdere beeldschermen
- TECH SPECS: 4 Port DP 1.2 KVM | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MST Passthrough | 2 Port USB 2.0 Hub | HDCP | 3.5mm Analoo Audio | Schakeling: Hotkey & Drukknop | OS Onafhankelijk | TAA
- GEBRUIKSVRIENDELIJK: KVM-switch met compacte en duurzame stalen behuizing voorzien van grote knoppen en gemakkelijk toegankelijke, aan de voorkant gemonteerde & geïntegreerde USB 2.0-hub voor het delen van USB-apparaten tussen aangesloten computers
- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze kvm switch werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
U-hoogte	1U
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB

PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Optioneel
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s (USB 2.0)
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bij 60 Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	138327 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - DisplayPort (20-polig)
	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
Hostaansluitingen	4 - DisplayPort (20-polig)

4 - USB B (4-polig)

8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Software

Besturingssystemen	Onafhankelijk van het besturingssysteem: Geen software of stuurprogramma's vereist
--------------------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	4 - Groen - online-indicator (1 LED per poort)
	4 - Rood- selectie-indicator (1 LED per poort)
	1 - Power

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18 W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% ~ 80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	8.7 in [22.0 cm]

Breedte product	5.2 in [13.1 cm]
Hoogte product	1.8 in [4.5 cm]
Gewicht product	2.3 lb [1.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.5 in [21.6 cm]
Breedte Verpakking	16.2 in [41.2 cm]
Hoogte Verpakking	3.5 in [8.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.6 lb [1.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	4 - zelfklevende voetjes
	1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
	1 - verkorte handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.