

Switch KVM DisplayPort USB a 4 porte con audio

ID prodotto: SV431DPUA



Lo switch KVM DisplayPort USB 4 porte con audio SV431DPUA combina gli standard dei monitor della next generation con il controllo KVM costante di massimo 4 PC o computer MAC connessi.

Supporta risoluzioni DisplayPort di 2560x1600 a 60 Hz, nonché audio digitale HD 7.1 (con display e sorgenti di supporto) e audio stereo 3,5 mm separato. Un hub USB 2.0 integrato permette di condividere 2 periferiche aggiuntive tra i computer collegati come se fossero connessi direttamente.

Adatto alle applicazioni con immagini statiche di alta qualità, ad esempio nel settore sanitario (MRI, diagnostica a raggi X ecc.), supporta una risoluzione massima di 3840x2400 a frequenze di aggiornamento ridotte.

Una soluzione semplice ma completa, lo switch KVM 4 porte consente la commutazione sia tramite pulsante posto sul pannello frontale che scelte rapide e si presenta con un fattore di forma di piccole dimensioni con porte di connessione sul lato posteriore, per poter minimizzare le interruzioni nello spazio di lavoro.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Per montare questo switch KVM in un server rack, StarTech.com offre una staffa 1U per montaggio in rack (venduta separatamente).

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Doppio controllo di sistema per una singola workstation, per incrementare la produttività in ufficio
- Per imaging ad alta risoluzione nel settore medico e display per il settore sanitario, come MRI e display per raggi X
- Perfetto per gestire server per la pubblicità digitale ad alta risoluzione e per semplificare l'accesso a sistemi multipli
- Design e post-produzione multimediale ed editing di video
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
- Potenzia le capacità di alta risoluzione dello standard DisplayPort per le strumentazioni per topografia da satellite

Caratteristiche

- L'audio ad alta definizione canali 7.1 supporta inoltre il canale doppio per stereo analogico e microfono
- Supporto completo plug-and-play con tastiere, mouse e periferiche connesse via USB
- Commutazione tramite scelte rapide e pulsanti
- Risoluzione DisplayPort predisposta di 2560x1600 a 60 Hz, oltre 1080 p
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Supporta risoluzione massima di 3840x2400 alle frequenze di aggiornamento più basse
- Supporta DDC2B per rilevamento del monitor
- Supporta funzioni hot-plug, un-plug e rilevamento degli errori nella connessione
- Hub USB 2.0 a 2 porte integrato
- Intervalli di scansione definiti dall'utente
- Conforme VESA e CEA
- Completamente compatibile con mini DisplayPort, HDMI e adattatori DVI

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Opzionale
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni digitali massime	2560 x 1600 @ 60Hz
Widescreen supportato	Sì
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	136000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
--------------------	---------------------------------------

Connettori host		1 - DisplayPort (20 pin)
		4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
		8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		4 - DisplayPort (20 pin)
		4 - USB B (4 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione
		4 - Verde - Indicatore online (un LED per porta)
		4 - Rosso - Indicatore selezione (un LED per porta)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	1.5A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	18
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~80% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza prodotto	8.7 in [22.1 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Profondità prodotto	5.1 in [130.6 mm]
Peso prodotto	2.3 lb [1.0 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	16.2 in [41.2 cm]
Package Height	3.6 in [9.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.5 lb [1.6 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM DisplayPort a 4 porte
	4 - piedini
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU/AU)
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.