

4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio

Productcode: SV431DPUA



De SV431DPUA 4-poorts USB DisplayPort KVM switch met audio combineert volgende generatie schermstandaards met naadloze KVM bediening van tot 4 aangesloten Windows- of Mac-computers.

Geschikt voor DisplayPort-resoluties van 2560x1600 bij 60Hz, en met ondersteuning van zowel 7.1 HD digitale audio (met ondersteunde schermen en bronnen) als aparte 3,5 mm stereoaudio. Dankzij een geïntegreerde USB 2.0 hub kunt u 2 extra randapparaten met aangesloten computers delen, alsof ze direct zijn aangesloten.

Geschikt voor hoogwaardige statische beeldvormingsapplicaties zoals gezondheidszorg (MRI, röntgendiagnoses etc.) en ondersteuning van een maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere vernieuwingsfrequenties.

Als eenvoudige, maar uitgebreide oplossing is de 4-poorts KVM switch voorzien van zowel een drukknop aan de voorkant als schakelen met sneltoetsen, een kleine vormfactor met aansluitpoorten aan de achterkant, om impact op de werkruimte tot een minimum te beperken.

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een 1U rack montagesteun (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgezet in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend
- Weergave in hoge resolutie bij medische toepassingen, zoals MRI- en röntgenbeelden
- Perfect voor de bediening van hoge-resolutie narrowcasting-servers om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Maak optimaal gebruik van de hoge resolutie van een DisplayPort-aansluiting voor satelliettopografie-systemen

Eigenschappen

- 7.1-kanaals HD-audio plus analoge stereo audio en microfoon
- Volledig plug-and-play-ondersteuning met toetsenborden, muizen en andere USB-apparatuur
- Omschakelen per knopdruk of sneltoets
- DisplayPort-resolutie van 2560x1600 bij 60Hz, hoger dan 1080p
- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen drivers of software nodig
- Maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
- Ondersteunt DDC2B voor monitordetectie
- Ondersteunt hot-swapping en storingsdetectie van de verbinding
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub
- Zelf in te stellen scantijdintervallen
- Voldoet aan VESA en CEA
- Volledig compatibel met Mini-DisplayPort, HDMI en DVI adapters

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Optioneel
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	2560 x 1600 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	136000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
-------------------------	----------------------------------

Hostaansluitingen		1 - DisplayPort (20-polig)
		4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
		4 - DisplayPort (20-polig)
		4 - USB B (4-polig)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power
		4 - Groen - online-indicator (1 LED per poort)
		4 - Rood- selectie-indicator (1 LED per poort)
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke		

eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	8.7 in [22.1 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
Diepte product	5.1 in [130.6 mm]
Gewicht product	2.3 lb [1.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	16.2 in [41.2 cm]
Package Height	3.6 in [9.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 lb [1.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 4-poorts DisplayPort KVM switch
	4 - Zelfklevende voetjes
	1 - Universele voedingsadapter (N-A/VK/EU/AU)
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.