

USB DisplayPort KVM-switch med 4 portar och audio

Produkt ID: SV431DPUA



SV431DPUA USB DisplayPort KVM-switchen med 4 portar och med audio kombinerar nästa generations skärmstandarder med sömlös KVM-kontroll över upp till 4 anslutna datorer.

DisplayPort-upplösningar på 2560x1600 vid 60 Hz samt stöd för både 7.1 HD digitalt audio (med stödjande skärmar och källor) och separat 3,5 mm stereo audio. En integrerad USB 2.0-hubb låter dig dela 2 extra tillägg mellan anslutna datorer som om de var anslutna direkt.

Lämplig för statisk avbildning av hög kvalitet i t.ex. sjukvården (MRT, röntgendiagnostik m.m.), en maximal upplösning på 3840x2400 stöds vid reducerade uppdateringsfrekvenser.

Den KVM-switchen med 4 portar är en enkel men komplett lösning som växlar både med knappar på frontpanelen och genvägskommandon. Den är även liten samt har anslutningsportar på baksidan för att minimera stök på arbetsplatsen.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Om du vill montera denna KVM-switch till din serverhylla har StarTech.com ett 1U hyllmonteringsfäste (säljs separat) som gör om denna KVM till en hyllmonterbar KVM.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Kontroll över dubbla system för arbetsstationer ökar produktiviteten på kontoret
- Medicinska högupplösta avbildningar och skärmar inom sjukvården, t.ex. MRT och röntgen

- Idealisk för högupplöst digital identifiering för serverkontroll och underlättar åtkomsten till flera system
- Multimedia-design, multimedia-efterproduktion och videoredigering
- Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar det skrivbordsutrymme som behövs för flera skärmar, tangentbord och möss
- Ökar DisplayPortens hög upplösningsskapacitet för satellitopografiutrustning

Funktioner

- Stöd för 7.1 kanaler HD audio plus dual channel analog stereo och mikrofon
- Fullt stöd för plug-and-play med USB-tangentbord, -möss och ansluten kringutrustning
- Växling med genvägar och knappar
- Ursprunglig DisplayPort-upplösning på 2560x1600 vid 60 Hz; bortom 1080p
- OS-oberoende - Ingen mjukvara eller drivrutin behövs
- Stöder en maximal upplösning på 3840x2400 vid lägre uppdateringsfrekvenser
- Stödjer DDC2B för skärmdetektion
- Stödjer hot-plug, urkoppling och länkstatus-feldetektering
- Integrerad 2 portars USB 2.0-hubb
- Användardefinierade intervaller för skanningstid
- VESA- och CEA-kompatibel
- Fullt kompatibel med Mini DisplayPort-, HDMI- och DVI-adaptrar

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Ja
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DisplayPort

Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Valfri
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
DVI-stöd	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal digital upplösning	2560 x 1600 @ 60Hz
Stöd för widescreen	Ja
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	136000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	3.5 mm minijack (3-polig)
	DisplayPort (20-stifts)
	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Värdkontakter	3.5 mm minijack (3-polig)
	DisplayPort (20-stifts)
	USB B (4-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström
	Grön – online-indikator (en LED per port)
	Röd – valindikator (en LED per port)

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.8A
Utspänning	12V DC
Utström	1.5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~80 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktbredd	8.7 in [22.1 cm]
Produkthöjd	1.7 in [44 mm]
Produktdjup	5.1 in [13.1 cm]
Produktvikt	2.3 lb [1.0 kg]

Förpackning

Package Length	16.2 in [41.1 cm]
----------------	-------------------



Package Width	8.4 in [21.4 cm]
Package Height	3.4 in [87 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.6 lb [1.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	DisplayPort KVM-switch med 4 portar
	möbeltassar
	Universell strömadapter (NA/UK/EU/AU)
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

