

Switch KVM USB 4 porte, montabile a rack 1U, con OSD

ID prodotto: SV431DUSBU



Lo switch KVM USB montabile a rack 1U a 4 porte SV431DUSBU con OSD permette di gestire più computer dotati di porta USB da una singola console (tastiera e mouse USB, monitor).

I comodi controlli a pulsante e scelta rapida offrono un passaggio rapido e affidabile tra i computer connessi, mentre le modalità di passaggio manuale e auto-scan e la funzione On Screen Display (OSD) aggiungono più opzioni di controllo.

Progettato per la massima efficienza di spazio, lo switch KVM USB è dotato di un design sottile 1U adatto ad armadi e rack per apparecchiature server (con staffa di montaggio SV431RACK opzionale) e offre connessioni sul lato posteriore utili per eliminare i grovigli di cavi e ridurre il disordine nello spazio di lavoro.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Per montare questo switch KVM in un server rack, StarTech.com offre una staffa 1U per montaggio in rack (venduta separatamente).

Lo switch SV431DUSBU è compatibile solo con cavi USB e VGA 2 in 1 specifici, venduti separatamente. Di seguito è disponibile un elenco dei cavi approvati da StarTech.com:

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1, 8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 1, 8 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 3 m

Cavo KVM 2 in 1 VGA USB ultrasottile da 4, 5 m

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di aggiungere una console di gestione alla strumentazione ISP o di server off-site per risparmiare tempo e denaro
- Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli
- Per creare una soluzione di accesso più efficiente e scalabile in Datacenter o Server Farm
- Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse
- Ideale per il controllo di più PC in un ambiente di testing della QA

## Caratteristiche

- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Funzione di scansione automatica per selezionare i computer in maniera sequenziale
- Comutazione tramite pulsante a pressione su pannello frontale e scelte rapide, per accedere facilmente al computer
- Identifica e seleziona i computer tramite i nomi assegnati utilizzando la funzione OSD
- Connessioni alla console tramite USB
- Possibilità di rinominare i computer connessi per una rapida identificazione
- La sicurezza della funzione OSD permette di proteggere ciascun PC con password
- Configurazione del sistema plug-and-play
- Risoluzioni widescreen supportate: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Supportate risoluzioni 4: 3: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

---

 Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	No
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Opzionale
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	Sì

---

## Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
Supporto DVI	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Widescreen supportato	Sì
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
MTBF	143000 Ore

---

## Connettore/i

Interfacce console	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
--------------------	-------------------------------------

Connettori host	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettori host	4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
<hr/>	
Software	Compatibilità con sistemi operativi
	OS independent; No software or drivers required
<hr/>	
Indicatori	Indicatori LED
	1 - Verde - Alimentazione
	4 - Verde - PC online
	4 - Rosso - PC selezionato
<hr/>	
Alimentazione	Fonte di Alimentazione
	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso
	100 - 240 AC
	Corrente ingresso
	0.2A
	Tensione di uscita
	9V DC
	Corrente di uscita
	0.6A
	Tipo punta centrale
	Positivo
	Tipo presa
	M
	Consumo energetico
	5.4
<hr/>	
Ambientale	Temperatura d'esercizio
	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione
	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità
	80% RH
<hr/>	
Caratteristiche fisiche	Colore
	Nero
	Tipo enclosure
	Acciaio

---

Larghezza prodotto	8.7 in [22 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Profondità prodotto	5.1 in [130 mm]
Peso prodotto	33.8 oz [957 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.5 in [21.5 cm]
Larghezza del Pacco	16.2 in [41.2 cm]
Altezza del Pacco	3.6 in [9.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.4 lb [1.5 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM a 4 porte  4 - piedini  1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)  1 - Manuale di istruzioni
-----------------------------	---

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

