

Conmutador Switch KVM 4 Puertos de Video VGA USB 2.0 - 1U Rack Estante

ID del Producto: SV431DUSBU



El Conmutador KVM USB de 4 Puertos de Montaje en Rack de 1U con OSD, SV431DUSBU permite controlar múltiples computadoras equipadas con USB desde una única consola (teclado/mouse USB y monitor).

Un práctico botón pulsador y controles de acceso directo ofrecen conmutación confiable entre las computadoras conectadas, a la vez que los modos de conmutación manual y de escaneo automático así como un Menú en Pantalla (OSD) proporcionan opciones adicionales.

Diseñado para optimizar el espacio de escritorio de trabajo, el conmutador KVM USB ofrece un diseño delgado de 1U que se acopla perfectamente en un rack/gabinete de servidores (con soporte de montaje SV431RACK opcional), y puertos de conexión en la parte trasera que permiten eliminar el enredo de cables y minimizar el desorden en el espacio de trabajo.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Incorpora administración de consolas a su servicio de Co-ubicación /ISP ayudándole a ahorrar

tiempo y dinero

- Perfecto para el control de computadores en líneas de producción facilitando el acceso a múltiples sistemas
- Ofrece una solución simple y escalable para acceder a su Datacenter o Server Farm
- Excelente para realizar pruebas de control de computadoras/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio
- Ideal para controlar numerosas PCs en un entorno de pruebas de QA

Características

- Sistema Operativo Independiente – no requiere controladores ni software
- Función auto-scan para seleccionar computadoras en forma secuencial
- Conmutación mediante botón pulsador y teclas de acceso directo desde el panel frontal para simplificar el acceso a las computadoras
- Permite identificar y seleccionar computadoras de acuerdo a los nombres asignados a través del OSD
- Conexiones de consola a través de USB
- Permite cambiar el nombre de los computadoras conectadas para facilitar su identificación
- El menú OSD ofrece una función de seguridad que posibilita la protección por contraseña de cada una de las PCs conectadas
- Configuración del sistema a través de plug-and-play
- Resoluciones de Pantalla Plana Admitidas: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Resoluciones 4 : 3 Admitidas: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB

Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Opcional
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
MTBF	143000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Verde - Encendido
	4 - Verde - PC Online
	4 - Rojo - PC Seleccionada

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.2A
Tensión de Salida	9V DC
Alimentación de Salida	0.6A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	5.4

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho del Producto	8.7 in [22 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Profundidad del Producto	5.1 in [130 mm]
Peso del Producto	33.8 oz [957 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
Ancho de la Caja	16.2 in [41.2 cm]
Altura de la Caja	3.6 in [9.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.4 lb [1.5 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM de 4 puertos
	4 - patas de goma
	1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.