

## 4-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

Productcode: SV431DUSBU



Met de SV431DUSBU 4-poorts 1U rack mountable USB KVM switch met OSD kunt u meerdere USB-computers vanaf één console (USB-toetsenbord, USB-muis, beeldscherm) bedienen.

Een handige drukknop en sneltoetsen bieden snel, betrouwbaar schakelen tussen aangesloten computers, terwijl handmatige en automatische scanmodi en On Screen Display (OSD) aanvullende bedieningsopties bieden.

Ontworpen voor de meest efficiënte benutting van uw ruimte heeft deze USB KVM switch een slank 1U design dat netjes in een serverapparatuur-rack/-kast past (met optionele montagesteun SV431RACK), met kabelaanluitmogelijkheden aan de achterkant om kabelwarboel te voorkomen en de impact op uw de werkruimte te minimaliseren.

Gedekt door de 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Als u deze KVM switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een 1U rack montagesteun (apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt veranderd in een KVM die in een rack kan worden gemonteerd.

De SV431DUSBU werkt alleen met specifieke 2-in-1 VGA- en USB-kabels (apart verkrijgbaar); hieronder vindt u een lijst met door StarTech.com goedgekeurde kabels:

1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

3 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

4,5 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Ideaal voor de bediening van meerdere pc's in een testomgeving voor kwaliteitsborging

### Eigenschappen

- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
- Druktoets op het voorpaneel en omschakeling per sneltoets voor een eenvoudige toegang tot de computer
- Identificeert en selecteert computers op toegewezen naam via het schermmenu
- USB-console-aansluitingen
- Hernoemen van aangesloten computers voor gemakkelijke identificatie
- Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
- Plug-and-play systeemconfiguratie
- Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

---

#### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Nee



KVM-poorten	4
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Optioneel
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Ja

---

#### Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Ja
DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
MTBF	143000 uur

---

#### Connector(en)

Console-aansluiting(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---

#### Software



Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

---

Indicatoren

LED-indicatoren	Groen - Power
	Groen - PC online
	Rood - PC geselecteerd

---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.2A
Uitgangsspanning	9V DC
Uitgangsstroom	0.6A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	5.4

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	8.7 in [22 cm]
Hoogte product	1.7 in [43 mm]
Diepte product	5.1 in [13 cm]
Gewicht product	33.8 oz [957 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	16.2 in [41.1 cm]
Package Height	3.5 in [89 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 lb [1.6 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4-poorts KVM switch
	Zelfklevende voetjes
	Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

