

1U hyllmonterad USB KVM-switch med 4 portar och OSD

Produkt ID: SV431DUSBU



SV431DUSBU 1U hyllmonterbar USB KVM-switch med 4 portar och OSD låter dig kontrollera flera USB-baserade datorer från en enda konsol (USB-tangentbord, USB-mus, skärm).

Behändiga knappar och genvägsfunktioner ger snabb och pålitlig växling mellan anslutna datorer och växlingslägena manuell och auto scan samt visning på skärmen (OSD) ger ännu mer kontroll.

USB KVM-switchen har en slimmad, effektiv 1U-design som passar perfekt i hylla/skåp för serverutrustning (med valfritt monteringsfäste SV431RACK) och har kabelanslutningar på baksidan för att slippa sladdhävror och oreda på arbetsplatsen.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Om du vill montera denna KVM-switch till din serverhylla har StarTech.com ett 1U hyllmonteringsfäste (säljs separat) som gör om denna KVM till en hyllmonterbar KVM.

SV431DUSBU fungerar bara med särskilda 2-i-1 VGA- och USB-kablar (säljs separat). Se nedan en förteckning över kablar som är godkända av StarTech.com:

1,8 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel
1,8 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel
3 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel
4,5 m ultratunn USB VGA 2-i-1 KVM-kabel

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en enda konsoladministration till din ISP/samplacerade inrättning för att spara tid och

pengar

- Skapa en skalbar, underlättande åtkomstlösning i ditt datacenter eller serverkluster
- Perfekt för datorkontroll vid tillverkningslinjer med enkel åtkomst till multipla system
- Passar för PC-test/datorkontroll med inbränning vilket sparar det skrivbordsutrymme som behövs för flera skärmar, tangentbord och möss
- Idealisk för kontroll över multipla datorer inom QA-testning

Funktioner

- Auto Scan-funktionen väljer automatiskt datorn sekventiellt
- Växling med knapp på frontpanelen och genvägskommandon ger enkel datoråtkomst
- Identifierar och väljer datorer baserat på namnen som tilldelats via OSD
- USB konsolanslutningar
- OSD-säkerhet lösenordsskyddar varje dator
- Systemkonfiguration med plug-and-play
- Stödda bredbildsupplösningar: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Stödda 4: 3-upplösningar: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- OS-oberoende - Ingen mjukvara eller drivrutin behövs
- Döp om anslutna datorer för enkel identifiering

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Nej
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1

Hyllmonterbar	Valfri
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Ja

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Ja
DVI-stöd	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal analog upplösning	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Stöd för widescreen	Ja
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp, genvägskommandon och OSD (visning på skärmen)
Medeltid mellan fel (MTBF)	143000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	VGA (15-stifts, High Density D-Sub) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Värdkontakter	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	Grön – ström Grön - Dator online Röd – vald dator
-----------------	---



Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.2A
Utspänning	9V DC
Utström	0.6A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	5.4

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktbredd	8.7 in [22 cm]
Produkthöjd	1.7 in [43 mm]
Produktdjup	5.1 in [13 cm]
Produktvikt	33.8 oz [957 g]

Förpackning

Package Length	8.5 in [21.5 cm]
Package Width	16.2 in [41.1 cm]
Package Height	3.5 in [89 mm]
Fraktvikt	3.5 lb [1.6 kg]



(förpackning)

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet

Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

KVM-switch med 4 portar

Instruktionsbok

möbeltassar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

