

Switch KVM USB double VGA à 4 ports avec hub USB 2.0 à 2 ports

N° de produit: SV431DVGAU2A



Ce commutateur KVM USB vous permet de brancher quatre ordinateurs comportant chacun deux sorties VGA à un poste de travail à deux écrans. Vous pouvez basculer la station de travail entre les ordinateurs, ainsi que deux autres périphériques USB, des haut-parleurs 3,5 mm et un microphone.

Ce commutateur KVM, qui prend en charge deux sorties vidéos VGA et quatre ordinateurs, poussera votre productivité au maximum. Non seulement vous accédez à plusieurs ordinateurs, mais vous pourrez utiliser deux écrans VGA pour diffuser sur chacun d'entre eux du contenu indépendant afin d'augmenter votre productivité tout en profitant d'un fonctionnement multitâche. Les ports VGA prennent en charge des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200, pour obtenir une zone d'affichage maximum.

Ce commutateur KVM propose deux sorties vidéo, la prise en charge du clavier et de la souris, ainsi qu'un hub USB à 2 ports permettant d'ajouter des périphériques. C'est dire s'il est parfait pour accéder à quatre systèmes distincts à partir du même poste de travail. Parce qu'il prend en charge votre poste de travail et deux périphériques supplémentaires, ce KVM est idéal pour le contrôle serveur, ce qui simplifie l'accès à de multiples systèmes informatiques.

Ce commutateur KVM à 4 ports garantit un fonctionnement sans effort grâce à la commande intuitive par raccourcis claviers. Cette solution simple mais complète pour passer d'un ordinateur connecté à l'autre s'utilise également en mode manuel grâce aux boutons d'accès facile situé sur le devant.

Le modèle SV431DVGAU2A bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Si vous souhaitez fixer ce commutateur KVM sur votre rack de serveur, StarTech.com propose un Support de montage en rack 1U (vendu séparément) qui convertit ce KVM en KVM montable en rack.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Augmentez votre productivité au bureau en contrôlant quatre ordinateurs dotés d'une carte vidéo Dual Head
- Travaillez avec des applications multimédia comme l'édition de vidéo et de photos
- Utilisez de multiples ordinateurs sur une chaîne de fabrication
- Installez-le dans votre salle de serveurs pour créer un accès multi-ordinateur

Spécifications techniques

- Optimisez la productivité avec deux écrans et un accès multi-ordinateur
- Fonctionnement sans souci avec commutation par raccourci clavier et bouton-poussoir
- Partagez vos périphériques USB avec le hub USB 2 ports intégré
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
- Prise en charge console pour haut-parleur et microphone de 3,5 mm

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	4
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	2
Montage sur bâti	En option
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Prise en charge DVI	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions analogiques max.	1920 x 1200
Résolutions prises en charge	up to 1920 x 1200
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	145000 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteurs hôte	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	USB B (4 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Indicateurs de sélection du PC
	Vert - PC détecté
	Vert - Alimentation
	Rouge - Indicateur PC

Alimentation



Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.8A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1.5A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	18

Conditions environnementales


Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	8.7 in [22 cm]
Largeur du produit	5.3 in [13.5 cm]
Hauteur du produit	2.4 in [60 mm]
Profondeur du produit	5.1 in [13 cm]
Poids du produit	2.7 lb [1.2 kg]

Informations d'emballage

Package Length	13.0 in [33 cm]
----------------	-----------------



Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.1 in [28 mm]
Poids brut	3.9 lb [1.8 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur KVM USB double VGA
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

