

Switch Commutatore a 4 porte - KVM USB 2.0 a doppio VGA con Hub USB a 2 porte e 3,5mm audio

ID prodotto: SV431DVG AU2A



Lo switch KVM USB permette di collegare quattro computer, ciascuno con doppie uscite VGA, a una stazione di lavoro con doppio monitor. È possibile commutare la stazione di lavoro tra ciascun computer, oltre a due periferiche USB supplementari e altoparlanti e microfono da 3,5 mm.

Grazie al supporto per due ingressi video VGA e quattro diversi computer, questo switch KVM massimizza la produttività. Non solo è possibile accedere a diversi computer, ma anche utilizzare due monitor VGA su ciascuno di essi e trasmettere contenuti indipendenti su ogni display, avendo la libertà del multitasking e aumentando la produttività. Le porte VGA supportano risoluzioni fino a 1920x1200 per il massimo spazio di visualizzazione sullo schermo.

Essendo dotato di doppio video e supporto per tastiera e mouse, nonché di un hub USB a 2 porte per due periferiche aggiuntive, questo switch KVM è ideale per l'accesso a quattro sistemi separati utilizzando la stessa stazione di lavoro. Il supporto per la stazione di lavoro più due periferiche aggiuntive rende questo switch KVM la soluzione ideale per il controllo server, semplificando l'accesso a più sistemi informatici.

Questo switch KVM a 4 porte assicura semplicità di funzionamento con controllo intuitivo mediante tasti di scelta rapida. Fornisce una soluzione semplice ma completa per la commutazione tra ogni computer collegato e supporta inoltre il funzionamento manuale mediante pulsanti di facile accesso situati sul lato anteriore dello switch.

SV431DVG AU2A è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Per montare questo switch KVM in un server rack, StarTech.com offre una staffa 1U per montaggio in rack (venduta separatamente).

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di controllare quattro computer, ciascuno con schede video Dual Head, per aumentare la produttività in ufficio
- Permette di lavorare con applicazioni multimediali, quali editing di video e foto
- Consente di gestire più computer nelle linee di produzione
- Può essere installato nella sala server per l'accesso a più computer


Caratteristiche

- Massima produttività con doppio display e accesso a più computer
- Funzionamento senza problemi con la commutazione dai tasti di scelta rapida ai pulsanti
- Consente di condividere le periferiche USB grazie all'hub USB a 2 porte incorporato
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- Supporto console altoparlanti e microfono da 3,5 mm

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	4
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	2
Montaggio a rack	Opzionale
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

Prestazioni



Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200
Risoluzioni supportate	up to 1920 x 1200
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	145000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	USB B (4 pin)

Indicatori

Indicatori LED	Indicatori selezione PC
	Verde - PC rilevato
	Verde - Alimentazione
	Rosso - Indicatore PC

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
-------------------------------------	-----------------------



Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	8.7 in [22 cm]
Larghezza prodotto	5.3 in [13.5 cm]
Altezza prodotto	2.4 in [60 mm]
Profondità prodotto	5.1 in [13 cm]
Peso prodotto	2.7 lb [1.2 kg]

Informazioni confezione

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.1 in [28 mm]



Peso spedizione
(confezione) 3.9 lb [1.8 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Switch KVM USB Dual VGA

Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

