

KVM-switch med 4 portar med dubbel VGA - USB 2.0

Produkt ID: SV431DVG AU2A



Denna USB KVM låter dig ansluta fyra datorer, var och en med dubbla VGA-utgångar, till en arbetsstation med dubbla skärmar. Du kan växla arbetsstationen mellan varje dator, samt två extra USB-tillägg och 3,5 mm högtalare & mikrofon.

Med stöd för två VGA-videoingångar och fyra olika datorer maximerar denna KVM-switch produktiviteten. Du får inte bara åtkomst till flera datorer, du kan dessutom använda två VGA-skärmar på varje dator och strömma oberoende innehåll till varje skärm, vilket ger dig friheten att multitaska och öka din produktivitet. VGA-portarna stöder upplösningar på upp till 1920x1200 för maximal skärmyta.

Denna KVM-switch har dubbel video, stöd för tangentbord och mus samt en USB-hubb med 2 portar för extra tillägg och är därför perfekt för att få åtkomst till fyra separata system från samma arbetsstation. Stödet för din arbetsstation plus två extra tillägg gör denna KVM idealisk för serverkontroll och förenklar åtkomst till flera datorsystem.

Denna KVM med 4 portar garanterar enkel användning med intuitiva genvägskommandon. Den är en enkel men ändå omfattande lösning för att växla mellan varje ansluten dator och stöder även manuell användning med hjälp av de lättanvända knapparna på switchens framsida.

Om du vill montera denna KVM-switch till din serverhylla har StarTech.com ett 1U hyllmonteringsfäste (säljs separat) som gör om denna KVM till en hyllmonterbar KVM.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera fyra datorer, var och en med dubbla videokort, för att öka din produktivitet på kontoret
- Arbeta med multimedia-program som till exempel video- & fotoredigering
- Använd flera datorer vid tillverkningslinjer
- Installera i serverrummet för åtkomst till flera datorer

Funktioner

- Maximal produktivitet med dubbla skärmar och åtkomst till flera datorer
- Problemfri användning med växling via genvägskommandon och knapp
- Dela dina USB-tillägg med inbyggd USB-hubb med 2 portar
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
- Stöd för 3,5 mm högtalare- och mikrofon-konsol

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	4
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	2
Hyllmonterbar	Valfri
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
--	-----

	DVI-stöd	Nej
	IP-kontroll	Nej
	Hot-Key Selection	Ja
	Maximal analog upplösning	1920 x 1200
	Stödda upplösningar	up to 1920 x 1200
	Maximalt antal användare	1
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
	Medeltid mellan fel (MTBF)	145000 hours
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
		1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
		4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Värdkontakter	8 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
		8 - 3.5 mm minijack (3-polig)
		4 - USB B (4-stifts)
Indikatorer	LED-indikatorer	4 - Indikatorer för datorval
		4 - Grön - Dator identifierad
		1 - Grön - ström
		4 - Röd - Dator-indikator
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC

Inström	0.8A
Utspanning	12V DC
Utström	1.5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	8.7 in [22.0 cm]
Produktbredd	5.3 in [13.5 cm]
Produkthöjd	2.4 in [6.0 cm]
Produktdjup	5.1 in [130 mm]
Produktvikt	2.7 lb [1.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.8 in [29.9 cm]
Package Width	9.9 in [25.1 cm]
Paketets höjd	3.5 in [9.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.9 lb [1.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dubbel VGA USB KVM-switch
	1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.