4 Port Dual DVI USB KVM Switch with Audio

ID del Producto: SV431DVIDDU

Este conmutador KVM de 4 puertos y doble DVI USB con audio, modelo SV431DVIDDU, permite que cuatro ordenadores, cada uno con doble salida de pantalla DVI, compartan dos monitores, un micrófono, un juego de altavoces, un teclado y un ratón, así como dos otros periféricos USB.

Solución ideal para diseñadores gráficos, diseñadores que utilicen CAD/CAM e instituciones académicas o financieras, este conmutador KVM de doble DVI permite cambiar de forma inmediata entre los PC solo con pulsar un botón, con capacidad de mantener la calidad de nivel de vídeo profesional en ambos monitores DVI. El concentrador USB integrado permite el uso compartido de periféricos USB 2.0 (discos duros externos, cámaras webcam, etc.) lo cual evita gastar en el doble de periféricos y en tener que estar conectando y desconectando dispositivos en varios equipos.

Nota: Si bien el conmutador KVM soporta tanto DVI-I (modo análogo), como DVI-D (solo digital), todos los PC de origen deben tener el mismo tipo de señal de salida para que se pueda efectuar la conmutación correctamente. Se recomienda, a ser posible, el uso de cables DVI-D en todas las conexiones: entre PC y KVM, y entre KVM y consola. Consulte con nuestro equipo de soporte técnico si requiere asistencia para identificar el PC de origen (fuente).

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite controlar hasta cuatro ordenadores multimedia de doble pantalla con un único conjunto de periféricos para la consola (Teclado, Ratón, y dos Monitores)

• Ideal para instituciones financieras/bancarias, aplicaciones multimedia, estudios de diseño gráfico e industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM

• Control de cuatro sistemas para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario con tarjetas de vídeo de doble entrada aumentando la productividad laboral

Características

• Soporte para alta resolución, hasta 2048 x 1536 (análogo) / 1920 x 1200 (digital)

• Independiente del sistema operativo - No requiere software/controladores

• Concentrador USB 2.0 para compartir periféricos

• Soporte para emulación VESA DDC2B y pass-through de señal TMDS

• Caja de metal macizo para máxima durabilidad

• Indicador LED de monitoreo del estado de los puertos

• Fácil conmutación gracias al botón del panel frontal y los comandos de acceso rápido del teclado

• Control estilo USB del teclado y del ratón, así como de otros dos periféricos USB

• Compatible con HDCP

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	4
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI

	Soporte de Pantalla Doble	Yes
	Montaje en Rack	No
	Cables Incluidos	No
	Sistema En Cascada	No
Rendimiento		
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte DVI	Sí - Enlace Único
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Resolución Analógica Máxima	2048x1536 @85Hz
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 @60Hz
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)		
	Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		2 - DVI-I (29 pines)
		4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conectores del Host	8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		8 - DVI-I (29 pines)
		4 - USB B (4 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required

Indicadores		
	Indicadores LED	4 - Verde - PC seleccionado
		4 - Rojo - Enlace del concentrador
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	115V AC
	Tensión de Salida	9V DC
	Alimentación de Salida	1A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	9
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0~40°C
	Temperatura de Almacenamiento	-20~60°C
	Humedad	HR 0~90%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]
	Ancho del Producto	10.0 in [25.3 cm]
	Altura del Producto	2.6 in [6.6 cm]
	Profundidad del Producto	3.9 in [100 mm]

	Peso del Producto	2.5 lb [1.2 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	10.6 in [26.8 cm]
	Ancho de la Caja	6.4 in [16.2 cm]
	Altura de la Caja	7.6 in [19.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.7 lb [1.7 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM DVI dual, 4 puertos
		1 - Adaptador de Alimentación
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.